

Widerstandsbox 8x18K 3W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



В качестве функциональных модулей программа поставки включает следующие изделия:

- Блоки выключателей и переключателей в закрытом встраиваемом корпусе EG2
- Блоки выпрямителей и предохранителей в закрытом встраиваемом корпусе EG2
- Логические блоки с логическими операциями AND, NAND, OR и NOR
- Диодный клапан, до 40 входов, открытая конструкция
- Комплектующие модули для установки электронных компонентов
- Последовательные интерфейсные преобразователи и преобразователи АЦ / ЦА

Общие данные заказа

Тип	Widerstandsbox 8x18K 3W
Номер для заказа	8943120000
GTIN (EAN)	4032248752713
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

Widerstandsbox 8x18K 3W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	125 мм	Длина (в дюймах)	4,921 inch
Ширина	55,5 мм	Ширина (в дюймах)	2,185 inch
Высота	100 мм	Высота (в дюймах)	3,937 inch
Масса нетто	425 g		

Температуры

Рабочая температура, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-25 °C
Температура хранения, макс.	70 °C	Температура хранения, мин.	-40 °C
Рабочая температура	-25...70 °C	Средняя температура	+70 °C
Температура хранения	-40...70 °C		

Данные соединения

Вид соединения	Пружинное соединение	Вид компонента	Сопротивление
----------------	----------------------	----------------	---------------

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

Степень загрязнения	2
---------------------	---

Область подключения

Вид соединения	Пружинное соединение	Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0,08 mm ²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	1 mm ²	Длина снятия изоляции	7 mm

Размеры

Вид соединения	Пружинное соединение
----------------	----------------------

Классификация

ETIM 6.0	EC002024	eClass 6.2	25-13-90-90
eClass 7.1	25-13-90-90	eClass 8.1	25-13-90-90

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------