



COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER;  
 PHASES:3; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):16 /50;  
 I LN (A):14,4; UK(%):4; LN(MH):1,4; TA/ISOKL:40 /B;  
 IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION;  
 EN 61558-2-20 >CHOKE<

Рисунок аналогичен

Общие технические данные:

Наименование продукта		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
Количество фаз		3
Вид напряжения		перем. ток
рабочее напряжение расчетное значение	V	400
Рабочая частота расчетное значение	Hz	50
Ток		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при переменном токе                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— расчетное значение</li> <li>— максимальное</li> </ul> </li> <li>• при постоянном токе расчетное значение</li> </ul>	A	14,4
	A	16
	A	19,6
Пиковый ток	A	20
Индуктивность расчетное значение	H	0,0014
относительное индуктивное уменьшение напряжения при расчётном значении тока, напряжения и частоты	%	4
Мощность потерь [Вт] обмотки	W	39
Мощность потерь [Вт] железного сердечника	W	6,7

**Данные по механике:**

Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи		винтовой зажим
Ширина	m	0,148
Высота	m	0,126
Глубина	m	0,078

**Условия окружающей среды:**

Термический класс согласно IEC 60085		B
Температура окружающей среды расчетное значение	°C	40
Степень защиты IP		IP00

**Сертификаты/ допуски к эксплуатации:**

Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------



EG-Konf.

[Confirmation](#)**Дополнительная информация****Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**<http://www.siemens.com/industrymall>**Онлайн-генератор Cax**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=4EP3601-3DS00>**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EP3601-3DS00>**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=4EP3601-3DS00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=4EP3601-3DS00&lang=en)

последнее изменение:

13.09.2019