



COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER;
 PHASES:3; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):910
 /50; I LN (A):819; UK(%):4; LN(MH):0,025; TA/ISOKL:40
 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:FLAT-TYPE
 TERMINAL; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED<
 >CHOKE<

Рисунок аналогичен

Общие технические данные:		
Наименование продукта		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
Количество фаз		3
Вид напряжения		перем. ток
рабочее напряжение расчетное значение	V	400
Рабочая частота расчетное значение	Hz	50
Ток		
<ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе <ul style="list-style-type: none"> — расчетное значение — максимальное • при постоянном токе расчетное значение 	A	819
	A	910
	A	1 115,1
Пиковый ток	A	1 138
Индуктивность расчетное значение	H	0,000025
относительное индуктивное уменьшение напряжения при расчётном значении тока, напряжения и частоты	%	4
Мощность потерь [Вт] обмотки	W	380
Мощность потерь [Вт] железного сердечника	W	220

Данные по механике:

Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи		плоское соединение
Ширина	m	0,41
Высота	m	0,385
Глубина	m	0,229

Условия окружающей среды:

Термический класс согласно IEC 60085		H
Температура окружающей среды расчетное значение	°C	40
Степень защиты IP		IP00

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



EG-Konf.

[Confirmation](#)**Дополнительная информация****Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**<http://www.siemens.com/industrymall>**Онлайн-генератор Cax**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU3921-2BA00-0A>**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EU3921-2BA00-0A>**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,****макросы EPLAN, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU3921-2BA00-0A&lang=en**последнее изменение:**

13.09.2019