

circuit breaker VL400N standard breaking capacity $I_{cu}=55kA$, 415V AC 4-pole, line protection Electronic Trip Unit TM, LI $I_n=250A$, rated current $I_R=200...250A$, overload protection, $I_l=1250...2500A$, short-circuit protection N unprotected Undervoltage release 48V DC without auxiliary/alarm switch



версия	
Исполнение коммутационного привода / Привод двигателя	нет
Исполнение расцепителя максимального тока	TM
Общие технические данные	
Число полюсов	4
Типоразмер автоматического выключателя	3VL4

электрический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	10 000
Класс мощности для силового выключателя	N
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	20 000
Условное обозначение / согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 / согласно IEC 750	Q
Частота коммутации / максимальное	120 1/s

напряжение

Расчетное рабочее напряжение U_e / макс.	690 V
Напряжение изоляции	
• расчетное значение	800 V
• при переменном токе / расчетное значение	800 V
Прочность по отношению к импульсному напряжению / расчетное значение	8 kV
рабочее напряжение	
• расчетное значение / максимальное	690 V
• для главной электрической цепи / при переменном токе / при 50 Гц / максимальное	690 V
• для главной электрической цепи / при переменном токе / при 60 Гц / максимальное	690 V
• для главной электрической цепи / при постоянном токе / максимальное	500 V

класс защиты

Степень защиты IP	IP20
Функция защиты расцепителя максимального тока	LI

электричество

Рабочий ток / при 45 °C / расчетное значение	250 A
Ток длительной нагрузки / расчетное значение	250 A
Температура выхода из диапазона / для расчётного значения установившегося тока	50 °C
регулируемый параметр срабатывания, ток	
• зависящего от тока расцепителя перегрузки / конечное значение	250 A
• триггера короткого замыкания без выдержки времени / исходное значение	1 250 A
• триггера короткого замыкания без выдержки времени / конечное значение	2 500 A

Главная цепь

Рабочая частота	
• 1 / расчетное значение	50 Hz
• 2 / расчетное значение	60 Hz

Рабочий ток	
• при 40 °C / расчетное значение	250 A
• при 50 °C / расчетное значение	250 A
• при 55 °C / расчетное значение	232,5 A
• при 60 °C / расчетное значение	232,5 A
• при 65 °C / расчетное значение	215 A
• при 70 °C / расчетное значение	215 A

Вспомогательный контур

Количество переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0
Количество размыкающих контактов / для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов / для вспомогательных контактов	0

пригодность

Пригодность к использованию	защита установки
-----------------------------	------------------

Настраиваемые параметры

регулируемый параметр срабатывания, ток / зависящего от тока расцепителя перегрузки / исходное значение	200 A
---	-------

Подробнее

Компонент продукта	
• сигнализатор срабатывания	нет
• Вспомогательный выключатель	нет
• Расцепитель напряжения	нет
• Расцепитель пониженного напряжения	да
• расцепитель нулевого напряжения с опережающим контактом	нет
Расширение продукта / дополнительно / Привод двигателя	да

функция продукта

Функция продукта	
• термического расцепителя перегрузки	регулируемый
• защита от замыкания на землю	нет
• для нулевого проводника / Защита от короткого замыкания и перегрузки	нет
• Защита от перегрузки	да

короткое замыкание

Отключающая способность рабочего тока короткого замыкания (Ics)	
• при 240 В / расчетное значение	65 kA

<ul style="list-style-type: none"> • при 415 В / расчетное значение 	55 kA
<ul style="list-style-type: none"> • при 500 В / расчетное значение 	20 kA
<ul style="list-style-type: none"> • при 690 В / расчетное значение 	8 kA
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (I _{cu})	
<ul style="list-style-type: none"> • при 240 В / расчетное значение 	65 kA
<ul style="list-style-type: none"> • при 415 В / расчетное значение 	55 kA
<ul style="list-style-type: none"> • при 440 В / расчетное значение 	35 kA
<ul style="list-style-type: none"> • при 480 В / согласно NEMA / расчетное значение 	35 kA
<ul style="list-style-type: none"> • при 500 В / расчетное значение 	25 kA
<ul style="list-style-type: none"> • при 600 В / согласно NEMA / расчетное значение 	20 kA
<ul style="list-style-type: none"> • при 690 В / расчетное значение 	15 kA

СВЯЗИ

Расположение электрических подключений / для главной электрической цепи	лицевой
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
<ul style="list-style-type: none"> • для главных контактов / при гибком контактном рельсе 	25 x 10
<ul style="list-style-type: none"> • для главных контактов / однопроводный 	50 ... 300 мм ²
<ul style="list-style-type: none"> • для главных контактов / тонкопроволочный / с обработкой концов жил 	50 ... 240 мм ²
<ul style="list-style-type: none"> • для главных контактов / многопроводный 	50 ... 300 мм ²
<ul style="list-style-type: none"> • для вспомогательных контактов / однопроводный 	0,75 ... 1,5 мм ²
<ul style="list-style-type: none"> • для вспомогательных контактов / тонкопроволочный / с обработкой концов жил 	0,75 ... 1,0 мм ²
Исполнение электрического подключения / для главной электрической цепи	винтовой зажим

Механическая конструкция

Высота	279,5 mm
Ширина	183,5 mm
Глубина	163,5 mm
Вид крепления	жесткий монтаж
<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации 	0 ... 70 °C
<ul style="list-style-type: none"> • во время хранения 	-40 ... +80 °C

Сертификаты

Сертификат соответствия	IEC, стандартная коммутационная способность (N)
Условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> • согласно DIN EN 61346-2 	Q

General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates	
 CCC	Miscellaneous	KC	 C-Tick	 EG-Konf.	Special Test Certificate

Shipping Approval					
 ABS	 BUREAU VERITAS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS

other			
Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations	Manufacturer Declaration

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VL4725-1EJ46-2UA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VL4725-1EJ46-2UA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL4725-1EJ46-2UA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>