

switching relay with 2 CO contact for 230V AC, 400V 16A 24V DC control



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Коммутационное реле
Исполнение продукта	С 2 переключающими контактами
Исполнение переключательной функции	2 W
Общие технические данные	
Коэффициент рабочего диапазона / управляющего напряжения_1	0,8
электрический срок службы (коммутационные циклы)	50 000
Разделение потенциалов / между катушкой электромагнита и контактом	да
Коммутационное перенапряжение / контактов / при переменном токе / минимально	10 V
Переключающий ток / при переменном токе / на каждый контакт / минимально	100 mA
напряжение	
Управляющее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение / максимальное	24 V

Прочность по отношению к импульсному напряжению / расчетное значение	4 kV
Напряжение питания	400 V

напряжение питания

Напряжение питания	400 ... 400 V
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение / максимальное	400 V
Вид напряжения / напряжения питания	перем. ток

класс защиты

Степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
-------------------	---------------------------------

Коммутационная способность

Коммутационная способность полной мощности	400 V·A
<ul style="list-style-type: none"> при некомпенсированной нагрузке от люминесцентных ламп 	
коммутационная способность по току / при cos phi 0,6	16 A
Коммутационная способность при активной мощности / при нагрузке ламп накаливания	1 200 W

рассеивание

Мощность потерь [Вт]	1 W
<ul style="list-style-type: none"> при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс 	
<ul style="list-style-type: none"> при 16 A / на каждый контакт / расчетное значение 	
<ul style="list-style-type: none"> электромагнитной катушки / при импульсе / расчетное значение 	1,7 W

Главная цепь

Рабочая частота / расчетное значение	50 Hz
Рабочий ток	16 A
<ul style="list-style-type: none"> расчетное значение 	
<ul style="list-style-type: none"> при cos phi 0,6 ... 1 / расчетное значение 	16 A

текущий контроль

Вид напряжения	AC
<ul style="list-style-type: none"> управляющего напряжения_1 	
Управляющее напряжение	24 V
<ul style="list-style-type: none"> _1 / исходное значение 	
<ul style="list-style-type: none"> _1 / конечное значение 	24 V
частота управляющего напряжения	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> _1 / исходное значение 	
<ul style="list-style-type: none"> _1 / конечное значение 	50 Hz

Коэффициент рабочего диапазона / управляющего напряжения_2	1,1
------------------------------------------------------------	-----

функция продукта

Функция продукта / прямое управление	да
--------------------------------------	----

Входы Выходы

Исполнение реле	не полностью электронный
-----------------	--------------------------

число

Количество соединительных клемм / с винтовой головкой с крестообразным шлицем	1
Количество размыкающих контактов	0
Количество замыкающих контактов	0
Количество переключающих контактов	2

СВЯЗИ

Поперечное сечение подключаемого провода <ul style="list-style-type: none"> • при гибком проводнике / с обработкой концов жил • при жестком проводе 	1 ... 6 mm ² 1 ... 6 mm ²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------




Механическая конструкция

Ширина отверстия / контактов	1,2 mm
Монтажная глубина	90 mm
количество модулей в ширину	1
Вид крепления	DIN-рейка
Монтажное положение	любой
соблюдаемое расстояние / до находящихся под напряжением частей	6 mm

условия окружающей среды

Температура окружающей среды	-10 ... +40 °C
------------------------------	----------------

Сертификаты

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	
 CCC	 VDE	Miscellaneous  EG-Konf.	Miscellaneous	

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT4217-2>

