

Remote control switch Contact for 63 A Voltage 230 V AC 2 NO 2 NC



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Дистанционный выключатель
Исполнение импульсного выключателя	механический выключатель
Общие технические данные	
электрический срок службы (коммутационные циклы)	50 000
Длительность импульса / минимально	50 ms
Разделение потенциалов / между катушкой электромагнита и контактом	да
Коммутационное перенапряжение / контактов / при переменном токе / минимально	10 V
Переключающий ток / при переменном токе / на каждый контакт / минимально	100 mA
Мощность потерь [В·А] / электромагнитной катушки / при импульсе / расчетное значение	26 V·A
напряжение	
Исполнение предохранителя напряжения при длительной нагрузке	Да

Прочность по отношению к импульсному напряжению / расчетное значение	4 kV
Напряжение питания	400 V

#### напряжение питания

Вид напряжения	перем. ток
Напряжение питания	230 ... 400 V

#### класс защиты

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

#### Коммутационная способность

Коммутационная способность полной мощности	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при нагрузке от люминесцентных ламп со схемой парного включения</li> </ul>	4 756 V·A
<ul style="list-style-type: none"> <li>при параллельной компенсированной нагрузке от люминесцентных ламп</li> </ul>	2 494 V·A
<ul style="list-style-type: none"> <li>при некомпенсированной нагрузке от люминесцентных ламп</li> </ul>	4 524 V·A
коммутационная способность по току	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при <math>\cos \phi</math> 0,6</li> </ul>	63 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>номинальное значение</li> </ul>	63 A
Коммутационная способность при активной мощности / при нагрузке ламп накаливания	13 800 W

#### рассеивание

Мощность потерь [Вт]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при 16 A / на каждый контакт / расчетное значение</li> </ul>	3,5 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>электромагнитной катушки / при импульсе / расчетное значение</li> </ul>	12 W

#### текущий контроль

Вид напряжения	
<ul style="list-style-type: none"> <li>управляющего напряжения_1</li> </ul>	AC
Управляющее напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>_1 / исходное значение</li> </ul>	207 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>_1 / конечное значение</li> </ul>	253 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>_1 / заданное значение</li> </ul>	230 V
частота управляющего напряжения	
<ul style="list-style-type: none"> <li>_1 / исходное значение</li> </ul>	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> <li>_1 / конечное значение</li> </ul>	60 Hz

#### Подробнее

Компонент продукта / индикатор положения включения контактов	да
--	----

#### функция продукта

Функция продукта / прямое управление	да
--------------------------------------	----

#### число

Количество клемм	8
Количество размыкающих контактов	2
Количество замыкающих контактов	2
Количество переключающих контактов	0

#### связи

Поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при гибком проводнике / с обработкой концов жил</li> </ul>	2,5 ... 25 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>при жестком проводе</li> </ul>	2,5 ... 25 mm <sup>2</sup>

#### Механическая конструкция

Высота	90 mm
Ширина	70 mm
Ширина отверстия / контактов	3 mm
Глубина	73 mm
Монтажная высота	90 mm
Монтажная глубина	73 mm
количество модулей в ширину	4
Вид крепления	DIN-рейка
Монтажное положение	Горизонтально или вертикально
вес-нетто	442 g

#### условия окружающей среды

Температура окружающей среды	-25 ... +55 °C
------------------------------	----------------

#### Сертификаты

Условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>согласно DIN EN 61346-2</li> </ul>	K
<ul style="list-style-type: none"> <li>согласно IEC 81346-2:2009</li> </ul>	K

<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>
----------------------------------	--------------------------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

#### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT4476-0>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT4476-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT4476-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4476-0)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





