

switching relay with 1 NO and 1 NC contact, contact for 230V AC
16A control 230V AC



версия

Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Коммутационное реле
Исполнение продукта	С 1 нормально замкнутым и 1 нормально разомкнутым контактом
Исполнение переключательной функции	1 S + 1 Ö

Общие технические данные

Коэффициент рабочего диапазона / управляющего напряжения_1	0,8
электрический срок службы (коммутационные циклы)	50 000
Разделение потенциалов / между катушкой электромагнита и контактом	да
Коммутационное перенапряжение / контактов / при переменном токе / минимально	10 V
Переключающий ток / при переменном токе / на каждый контакт / минимально	100 mA
Мощность потерь [В·А] / электромагнитной катушки / при импульсе / расчетное значение	3 V·A

напряжение	
Управляющее напряжение / при переменном токе / расчетное значение / максимальное	230 V
Прочность по отношению к импульсному напряжению / расчетное значение	4 kV
Напряжение питания	400 V

напряжение питания	
Напряжение питания	400 ... 400 V
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение / максимальное	400 V
Вид напряжения / напряжения питания	перем. ток

класс защиты	
Степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами

Коммутационная способность	
Коммутационная способность полной мощности <ul style="list-style-type: none"> при некомпенсированной нагрузке от люминесцентных ламп 	400 V·A
коммутационная способность по току / при $\cos \phi$ 0,6	16 A
Коммутационная способность при активной мощности / при нагрузке ламп накаливания	1 200 W

рассеивание	
Мощность потерь [Вт] <ul style="list-style-type: none"> при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс при 16 A / на каждый контакт / расчетное значение электромагнитной катушки / при импульсе / расчетное значение 	1 W 1 W 2,4 W

Главная цепь	
Рабочая частота / расчетное значение	50 Hz
Рабочий ток <ul style="list-style-type: none"> расчетное значение при $\cos \phi$ 0,6 ... 1 / расчетное значение 	16 A 16 A

текущий контроль	
Вид напряжения <ul style="list-style-type: none"> управляющего напряжения_1 	AC
Управляющее напряжение <ul style="list-style-type: none"> _1 / исходное значение _1 / конечное значение 	230 V 230 V
частота управляющего напряжения	

• _1 / исходное значение	50 Hz
• _1 / конечное значение	50 Hz
Коэффициент рабочего диапазона / управляющего напряжения_2	1,1

функция продукта

Функция продукта / прямое управление	да
--------------------------------------	----

Входы Выходы

Исполнение реле	не полностью электронный
-----------------	--------------------------

число

Количество соединительных клемм / с винтовой головкой с крестообразным шлицем	1
Количество размыкающих контактов	1
Количество замыкающих контактов	1
Количество переключающих контактов	0

СВЯЗИ

Поперечное сечение подключаемого провода <ul style="list-style-type: none"> • при гибком проводнике / с обработкой концов жил • при жестком проводе 	1 ... 6 mm ² 1 ... 6 mm ²
---	--




Механическая конструкция

Ширина отверстия / контактов	1,2 mm
Монтажная глубина	90 mm
количество модулей в ширину	1
Вид крепления	DIN-рейка
Монтажное положение	любой
соблюдаемое расстояние / до находящихся под напряжением частей	6 mm

условия окружающей среды

Температура окружающей среды	-10 ... +40 °C
------------------------------	----------------

Сертификаты

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 VDE	Miscellaneous  EG-Konf.	Miscellaneous

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT4205-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT4205-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4205-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

