

Indicator lights, compact, 22 mm, round, metal, amber, lens, smooth, with holder, Operating voltage 110 V AC, screw terminal



Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Сигнальная лампа
Исполнение продукта	Компактное устройство
Наименование типа продукта	3SU1
Заводской номер изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • держателя, входящего в комплект поставки 	3SU1550-0AA10-0AA0

Корпус

Форма передней части корпуса	круглый
------------------------------	---------

Орган управления

Расширение продукта дополнительно	нет
Осветительное средство	
Цвет	
<ul style="list-style-type: none"> • элемента управления 	янтарный
Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	круглый
наружный диаметр элемента управления	29,5 mm

Переднее кольцо

Компонент продукта Переднее кольцо	нет
------------------------------------	-----

Фиксатор	
Материал держателя	Металл
Общие технические данные	
Компонент продукта	
• Осветительное средство	да
Напряжение изоляции	
• расчетное значение	320 V
Степень загрязнения	3
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	4 kV
Потребляемый ток	
• максимальное	20 mA
Степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
• для подключаемой клеммы	IP20
Степень защиты NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27	Полусинус 50g /11 мс
Продолжительность работы типовое	100 000 h
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	P
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	P
Напряжение питания	
Вид напряжения напряжения питания	
• осветительного прибора	Переменный ток
Напряжение питания осветительного прибора при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение	110 V
• при 60 Гц расчетное значение	110 V
относительный отрицательный допуск напряжения питания	20 %
относительный положительный допуск напряжения питания	20 %
Цепь тока управления/ управление	
ток включения максимальное	3 A
Подсоединения/клеммы	
Исполнение электрического подключения	винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов	
• однопроводный с обработкой концов жил	2x (0,5 ... 0,75 mm ²)
• однопроводный без заделки концов кабеля	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)
• тонкопроволочный с обработкой концов жил	2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
• тонкопроволочный без заделки концов кабеля	2x (1,0 ... 1,5 mm ²)

• при проводах AWG	2x (18 ... 14)
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	1 ... 1,2 N·m
Крутящий момент затяжки	
• при винтовом соединении	0,8 ... 1 N·m

Осветительное средство	
Тип осветительного прибора	светодиод
Цвет осветительного прибора	янтарный
Сила светового излучения	450 ... 1 120 mcd

Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +70 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%, конденсация во время эксплуатации не разрешается для всех устройств за фронтальной панелью)

Монтаж/ крепление/ размеры	
Высота	40 mm
Ширина	30 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск монтажного диаметра	0,4 mm
Монтажная высота	12,9 mm
Монтажная ширина	29,5 mm
Монтажная глубина	49,6 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity
 CCC	 EG-Konf.
 CSA	Miscellaneous
 UL	
 EAC	

Test Certificates	other
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1251-6AC00-1AA0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1251-6AC00-1AA0>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1251-6AC00-1AA0>


Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1251-6AC00-1AA0&lang=en



110 V AC
-P



последнее изменение:

12.09.2019