

Coordinate switch, 22 mm, round, metal shiny, black, 2 switch positions, horizontal latching, without mechanical interlocking



Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Координатный выключатель
Исполнение продукта	Элемент управления/сигнальный элемент
Наименование типа продукта	3SU1

#### Орган управления

Исполнение элемента приведения в действие	без механической блокировки
Режим работы элемента управления	с фиксацией
Направление задействования	горизонтальный
Цвет <ul style="list-style-type: none"> <li>• элемента управления</li> </ul>	черный
Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	удлиненный захват
наружный диаметр элемента управления	30,5 mm
Количество позиций переключения	2
максимальный угол выбега ротора [°]	30°

#### Переднее кольцо

Компонент продукта Переднее кольцо	да
Исполнение переднего кольца	высокий
Материал переднего кольца	Металл глянец

Цвет переднего кольца	серебр.
-----------------------	---------

### Общие технические данные

Степень защиты IP	IP65, IP67
Степень защиты NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Стойкость к шоку <ul style="list-style-type: none"> <li>согласно IEC 60068-2-27</li> </ul>	Полусинус 50g /11 мс
Частота коммутации максимальное	3 600 1/h
Механический срок службы (коммутационные циклы) <ul style="list-style-type: none"> <li>в качестве продолжительности эксплуатации на направление срабатывания типовое</li> </ul>	100 000
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	S
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	S

### Безопасность

Значение B10 <ul style="list-style-type: none"> <li>при высоком уровне согласно SN 31920</li> </ul>	100 000
Доля опасных отказов <ul style="list-style-type: none"> <li>при низкой частоте запроса согласно SN 31920</li> <li>при высоком уровне согласно SN 31920</li> </ul>	20 % 20 %
Частота отказов (значение интенсивности отказов) <ul style="list-style-type: none"> <li>при низкой частоте запроса согласно SN 31920</li> </ul>	100 FIT
Значение T1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508	20 y





### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды <ul style="list-style-type: none"> <li>во время эксплуатации</li> <li>во время хранения</li> </ul>	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95%)

### Монтаж/ крепление/ размеры

Высота	30,5 mm
Ширина	30,5 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22,3 mm
положительный допуск монтажного диаметра	0,4 mm
Монтажная высота	71,3 mm
Монтажная ширина	30,5 mm
Монтажная глубина	25,6 mm

## Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA	 UL	
 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>

## Marine / Shipping



## other

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=3SU1050-7AA88-0AA0>

**Онлайн-генератор Cax**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3SU1050-7AA88-0AA0>



**Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1050-7AA88-0AA0>

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,**

**макросы EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3SU1050-7AA88-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SU1050-7AA88-0AA0&lang=en)



последнее изменение:

25.07.2019