



Leitungsschutzschalter Allstrom DC 220V AC 230/400V 10kA, 1-polig, B, 40A

| Ausführung | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Produkt-Markename | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Leitungsschutzschalter |
| Allgemeine technische Daten | |
| Polzahl | 1 |
| Ausführung der Pole | 1P |
| Auslösecharakteristikkategorie | B |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch | 5 000 |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Spannung | |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | AC/DC |
| Isolationsspannung (Ui) | |
| • bei DC / Bemessungswert | 250 V |
| • bei Einphasen-Betrieb / bei AC / Bemessungswert | 440 V |
| • bei Mehrphasen-Betrieb / bei AC / Bemessungswert | 440 V |
| Versorgungsspannung / bei Einphasen-Betrieb / bei AC / Bemessungswert | 230 V |
| Versorgungsspannung | |
| Versorgungsspannung | |
| • bei AC / Bemessungswert | 400 V |
| • bei DC / Bemessungswert | 220 V |
| Betriebsspannung / bei DC / Bemessungswert / maximal | 250 V |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP20, mit angeschlossenen Leitern |
| Schaltvermögen | |
| Schaltvermögen Strom | |
| • bei DC / gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert | 15 kA |
| • gemäß EN 60898 / Bemessungswert | 10 kA |
| Energiebegrenzungskategorie | 3 |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 3,6 W |
| Strom | |
| Betriebsstrom | |
| • bei 35 °C / Bemessungswert | 40 A |
| • bei 40 °C / Bemessungswert | 37,56 A |
| • bei 45 °C / Bemessungswert | 36,28 A |
| • bei 50 °C / Bemessungswert | 34,96 A |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • bei 55 °C / Bemessungswert • bei 60 °C / Bemessungswert • bei AC / Bemessungswert | <p>33,6 A</p> <p>32,16 A</p> <p>40 A</p> |
| Eignung zum Einsatz | Allstrom |
| Produktdetails | |
| Produktbestandteil / mitschaltender Neutralleiter | Nein |
| Produktausstattung / Berührungsschutz | Ja |
| Produktbestandteil | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kombiklemme oben • Kombiklemme unten | <p>Ja</p> <p>Ja</p> |
| Produkteigenschaft | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Eigenschaften für Hauptschalter nach EN 60204-1 • halogenfrei • plombierbar • siliconfrei | <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> |
| Produktweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen | Ja |
| Kurzschluss | |
| Ausschaltvermögen Kurzschlussstrom (I _{cn}) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei DC / gemäß EN 60898-2 | 10 kA |
| Anschlüsse | |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal | <p>0,75 mm²</p> <p>35 mm²</p> |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal | <p>0,75 mm²</p> <p>35 mm²</p> |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig / mit Aderendbearbeitung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal | <p>0,75 mm²</p> <p>25 mm²</p> |
| AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal | <p>18</p> <p>4</p> |
| Anzugsdrehmoment [lbf-in] / bei Schraubanschluss | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal | <p>22 lbf-in</p> <p>31 lbf-in</p> |
| Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal | <p>2,5 N·m</p> <p>3,5 N·m</p> |
| Position / des Netzanschlusskabels | AC beliebig, DC Polarität beachten |
| Mechanischer Aufbau | |
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 76 mm |
| Einbautiefe | 70 mm |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 1 |
| Befestigungsart | Schnellbefestigungssystem |
| Einbaulage | beliebig |
| Nettogewicht | 171 g |
| Umgebungsbedingungen | |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | max. 95% bis 55°C, max. 55% bis 70°C, max. 35% bis 75°C |
| Norm | IEC / EN 60898-2, UL1077 |
| Schwingfestigkeit / gemäß IEC 60068-2-6 | ±1mm bei 5 bis 25Hz; 50m/s ² bei 25 bis 150Hz |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal | <p>-40 °C</p> <p>70 °C</p> |
| Umgebungstemperatur / während Lagerung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal | <p>-40 °C</p> <p>75 °C</p> |

| | |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Anzahl der Testzyklen / für Umweltprüfung / gemäß IEC 60068-2-30 | 6 |
|------------------------------------------------------------------|---|

Approbationen Zertifikate

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Referenzkennzeichen | |
| <ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 61346-2 gemäß IEC 81346-2:2009 | F F |

allgemeine Produktzulassung

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)



| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Marine / Schiffbau |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|

[Sonstige](#)

[UK-Konformitätserklärung](#)



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)



LRS

| | | |
|----------|---------|-----------|
| Sonstige | Railway | Gefahrgut |
|----------|---------|-----------|

[Umweltbestätigung](#)

[Sonstige](#)

[Schwingen / Schocken](#)

[Bestätigungen](#)

[Transport Information](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SY5140-6>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SY5140-6>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SY5140-6

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



