

**Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой)
KLIPPON POK 161609**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Klippon® POK — корпус из полиэстера
Корпуса Klippon® POK из армированного
стекловолокном полиэстера представляют
собой высококачественные решения для защиты
электрических компонентов. Эти корпуса идеально
подходят там, где требуется коррозионная стойкость,
ударопрочность и высокая степень защиты.

Отличительные особенности:

- полиэстер, армированный стекловолокном
- 17 типоразмеров
- Два стандартных цвета: серый (аналогично RAL 7001) и черный (аналогично RAL 9011)
- Крышка с винтами из нержавеющей стали с крестообразным / плоским шлицем
- Литая прокладка, изготовленная из силикона или хлоропрена
- Крепежные отверстия за пределами герметичной зоны
- Монтаж непосредственно в корпус или с использованием внутренней монтажной пластины
- Возможен монтаж непосредственно на стену с помощью крепежных отверстий или монтажных опор
- Крепежная резьба для крепления монтажных реек и пластин
- Компания Weidmüller может производить и поставлять данный корпус в соответствии с техническими условиями заказчика со всеми необходимыми клеммами и кабельными вводами.

Общие данные заказа

| | |
|------------------------|---|
| Тип | KLIPPON POK 161609 |
| Номер для заказа | 1305890000 |
| Исполнение | Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пустой корпус, Высота: 160 мм, Ширина: 160 мм, Глубина: 90 мм, Материал: Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, полированный, серебристо- серый |
| GTIN (EAN) | 4050118108354 |
| Норма упаковки (VPE) | 1 Шт. |
| Необходимый инструмент | 9008540000 |

**Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой)
KLIPPON POK 161609**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Ширина | 160 мм | Ширина (в дюймах) | 6,299 inch |
| Высота | 160 мм | Высота (в дюймах) | 6,299 inch |
| Высота, мин. | 90 мм | Глубина | 90 мм |
| Глубина (дюймов) | 3,543 inch | Размеры крепежа, ширина | 140 мм |
| Размеры крепежа, высота | 110 мм | Масса нетто | 1 275,333 g |

Кабельные вводы, левосторонние

| | | | |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 11 | M16 | 6 |
| M20 | 4 | M25 | 2 |
| M32 | 2 | M40 | 1 |

Кабельный ввод справа

| | | | |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 11 | M16 | 6 |
| M20 | 4 | M25 | 2 |
| M32 | 2 | M40 | 1 |

Монтаж вертикальный

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | * | WDU 4 / ZDU 4 | * |
|-----------------------------|---|---------------|---|

Монтаж горизонтальный

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x9 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x7 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x17 | WDU 4 / ZDU 4 | 1x14 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 1x11 | | |

Номер сертификата корпуса

| | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Номер сертификата, корпус в сборе (EAC) | RU C-DE.ГБ08.В.01328 | Номер сертификата, пустой корпус (EAC) | RU C-DE.ГБ08.В.00472 |
| Сертификат № (GERMLLOYD) | TAE00002R2 | Сертификат № (cULus) | E256877 |

**Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой)
KLIPPON POK 161609**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Общие данные**

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|---|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Момент затяжки для винтов крышки | 2,5 Nm |
| Нормы | | Применение | Портовые здания, Инженерные системы, Перерабатывающая промышленность, Транспорт |
| | DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов | | |
| Толщина материала | 5,99 мм | Толщина материала - корпус | 5,99 мм |
| Толщина материала - крышка | | Указание по установке | Непосредственный монтаж, Монтажные петли |
| | 5,4 мм | | |
| Материал | Полиэстер, армированный стекловолокном | Уплотняющий материал | Хлоропрен |
| Поверхность | необработанный, полированный | Рабочая температура, мин. | -40 °C |
| Рабочая температура, макс. | 100 °C | Ударопрочность | IK 08 по стандарту (IEC 62262 и DIN EN 50102) |
| Вид защиты | IP66 | Крепление корпуса | Установка через заднюю стенку корпуса, Крепежные кронштейны |
| Прикрепление крышки | Винты со шлицем / крестообразным шлицем | | |

Общие данные - аксессуары

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|
| Материал | Полиэстер, армированный стекловолокном | Поверхность | необработанный, полированный |
| Размеры крепежа, высота | 110 мм | Размеры крепежа, ширина | 140 мм |
| Толщина материала | 5,99 мм | | |

Резьбовое соединение сверху / внизу

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 15 | M16 | 12 |
| M20 | 6 | M25 | 3 |
| M32 | 2 | M40 | 2 |

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC002503 | ETIM 6.0 | EC000261 |
| eClass 6.2 | 27-18-05-02 | eClass 7.1 | 27-18-05-02 |
| eClass 8.1 | 27-18-05-02 | eClass 9.0 | 27-18-01-01 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 | | |

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой)
KLIPPON POK 161609****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

| | |
|--|--|
| Брошюра / каталог | MB KLIPPON ENCL.TECN EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL KLIPPON POK EN FL SHIPBUILDING 2016 EN |
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures IND - DoC DE PS2401 160412 001ISS01 |
| Пользовательская документация | MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures |
| Тендерные спецификации | Klippon POK 161609_1305890000_DE Klippon POK 161609_1305890000_EN |
| Технические данные | EPLAN_WSCAD |
| Технические данные | STEP |

**Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой)
KLIPPON POK 161609**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

