

Residual current operated circuit breaker, 2-pole, Type AC, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V, N left



версия

Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Автоматический выключатель защиты от токов повреждения
Исполнение продукта	без задержки времени
Вариант продукта	N слева

Общие технические данные

Число полюсов	2
Типоразмер для встраиваемых приборов / согласно DIN 43880	1
Задоротка от прикосновения во избежание электрического удара	зашитено от доступа пальцами и тыльной стороной руки
Устойчивость к току короткого замыкания	10 kA
Силовой выключатель / основной тип	5SV4
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	10 000
Функция переключения / с кратковременной задержкой	нет
Категория перенапряжения	III

напряжение питания

Ток / при переменном токе / расчетное значение	40 A
• Напряжение питания / при переменном токе / расчетное значение	230/400 V
• Напряжение питания / для испытательных устройств / минимально	100 V
• расчетное значение	50 Гц
класс защиты	
Степень защиты IP	IP20, при установке в распределительном шкафу, с подключенными проводами
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току / согласно IEC 61008-1 / расчетное значение	0,5 kA
рассеивание	
Мощность потерь [Вт] / при расчётом токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	1,6 W
электричество	
Аварийный ток срабатывания / расчетное значение	300 mA
• Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	40 A
• Питающее напряжение / при однофазной системе / при AC / расчетная величина	38,1 A
• Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 50 Cel	35,59 A
• Составная часть продукта / комбинированный зажим снизу	32,29 A
• Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 60 Cel	28,19 A
• Напряжение изоляции / при многофазной системе / при AC / расчетная величина	23,3 A
• Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 70 Cel	17,62 A
Тип аварийного тока	AC
Температура/разность между температурами включения и выключения	58 000 A ² ·s
Рабочая частота	50 Гц
Подробнее	
Характеристики продукта / бессиликоновое	да
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства	да
СВЯЗИ	
Поперечное сечение подключаемого провода	
• однопроводный	0,75 ... 35 mm ²
• многопроводный	0,75 ... 35 mm ²


Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	2,5 ... 3 N·m
Положение / сетевого кабеля	вверху или внизу


Механическая конструкция	
Высота	90 mm
Ширина	36 mm
Глубина	70 mm
Монтажная глубина	70 mm
количество модулей в ширину	2
Вид крепления	DIN-рейка (REG)
Монтажное положение	любой

условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-25 ... +45 °C
• во время хранения	-40 ... +75 °C

Сертификаты	
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	F
• согласно IEC 81346-2:2009	F
General Product Approval	Declaration of Conformity
Miscellaneous	Miscellaneous
 CCC	 EG-Konf.
Vibration and Shock	Confirmation

Дополнительная информация	
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)	http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)	https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SV4614-0KL
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SV4614-0KL
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)	http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV4614-0KL
CAx-Online-Generator	http://www.siemens.com/cax
Tender specifications	http://www.siemens.com/specifications





Siemens

5SV(3,4)x1x-x

Format / Size: Hybrid quer

-CB

