



Импульсное реле 230 В, 2 перекидных контакта

Тип **Z-S230/WW**
 Каталог № **265312**

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I_n	A	16
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P_{vid}	W	1.5
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P_{vid}	W	3
Мин. рабочая температура		°C	-20
Макс. рабочая температура		°C	45

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Latching relay (EC000188)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Модульные последовательные встраиваемые приборы для распределительных шкафов / Выключатели импульсной токовой нагрузки (реле) (ec1@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015])			
Function			Mechanical switch
Mounting method			DIN rail
Width in number of modular spacings			2
Built-in depth		mm	60
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as change-over contact			2
Control voltage 1		V	230 - 230
Type of control voltage 1			AC
Frequency control voltage 1		Hz	50 - 50
Control voltage 2		V	0 - 0
Type of control voltage 2			AC
Frequency control voltage 2		Hz	0 - 0
Rated switch current		A	16
Supply voltage		V	240 - 415
Voltage type of supply voltage			AC
Max. incandescent lamp load		W	0
Max. load fluorescent lamp		VA	0
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)		VA	0
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)		VA	0
Max. switching current (cos phi = 0.6)		A	0
Manual operation possible			Yes

Размеры

