



Импульсное реле 48 В, 2НО+2НЗ

Тип **Z-S48/2S20**  
Каталог № **265540**



Abbildung ähnlich

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |           |    |     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|
| Номинальный ток для указания потери мощности                  | $I_n$     | A  | 16  |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока               | $P_{vid}$ | W  | 1.5 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока           | $P_{vid}$ | W  | 6   |
| Мин. рабочая температура                                      |           | °C | -20 |
| Макс. рабочая температура                                     |           | °C | 45  |

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Latching relay (EC000188)                                                                                                                                                                                  |  |    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------|
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Модульные последовательные встраиваемые приборы для распределительных шкафов / Выключатели импульсной токовой нагрузки (реле) (ecl@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015]) |  |    |           |
| Function                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    | Other     |
| Mounting method                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    | DIN rail  |
| Width in number of modular spacings                                                                                                                                                                                                                                      |  |    | 2         |
| Built-in depth                                                                                                                                                                                                                                                           |  | mm | 60        |
| Number of contacts as normally open contact                                                                                                                                                                                                                              |  |    | 2         |
| Number of contacts as normally closed contact                                                                                                                                                                                                                            |  |    | 2         |
| Number of contacts as change-over contact                                                                                                                                                                                                                                |  |    | 0         |
| Control voltage 1                                                                                                                                                                                                                                                        |  | V  | 48 - 48   |
| Type of control voltage 1                                                                                                                                                                                                                                                |  |    | AC        |
| Frequency control voltage 1                                                                                                                                                                                                                                              |  | Hz | 50 - 50   |
| Control voltage 2                                                                                                                                                                                                                                                        |  | V  | 24 - 24   |
| Type of control voltage 2                                                                                                                                                                                                                                                |  |    | DC        |
| Frequency control voltage 2                                                                                                                                                                                                                                              |  | Hz | 50 - 50   |
| Rated switch current                                                                                                                                                                                                                                                     |  | A  | 16        |
| Supply voltage                                                                                                                                                                                                                                                           |  | V  | 240 - 415 |
| Voltage type of supply voltage                                                                                                                                                                                                                                           |  |    | AC        |
| Max. incandescent lamp load                                                                                                                                                                                                                                              |  | W  | 0         |
| Max. load fluorescent lamp                                                                                                                                                                                                                                               |  | VA | 0         |
| Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)                                                                                                                                                                                                                                 |  | VA | 0         |
| Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)                                                                                                                                                                                                                        |  | VA | 0         |
| Max. switching current (cos phi = 0.6)                                                                                                                                                                                                                                   |  | A  | 0         |
| Manual operation possible                                                                                                                                                                                                                                                |  |    | Yes       |