

D-SERIES DRM
DRMKITP 24VAC 2CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Наши комплекты реле чрезвычайно удобны для использования. Комплекты поставляются в полностью собранном виде и со 100-процентной проверкой функциональности. Это экономит время на монтаж и сокращает количество требуемых деталей.

- Собранный комплект, состоящий из реле, основания и фиксирующего зажима, включая маркировку
- 100-процентная проверка функциональности
- 100-процентный контроль диэлектрической прочности между входом и выходом
- Опционально: кнопка проверки с цветовой маркировкой управляющего напряжения (катушка перем. тока: красный / катушка пост. тока: синий) и механическим индикатором положения переключателя
- Яркий светодиодный индикатор состояния (катушка перем. тока: красный / катушка пост. тока: зеленый)

Общие данные заказа

Тип	DRMKITP 24VAC 2CO LD
Номер для заказа	2576070000
Исполнение	D-SERIES DRM, Релейный модуль, Количество контактов: 2 Переключающий контакт AgNi 0,15 мкм Au, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 10 А, PUSH IN с исполнительным устройством
GTIN (EAN)	4050118585827
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.

D-SERIES DRM
DRMKITP 24VAC 2CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	30,6 мм	Ширина (в дюймах)	1,205 inch
Высота	101,8 мм	Высота (в дюймах)	4,008 inch
Глубина	42,7 мм	Глубина (дюймов)	1,681 inch
Масса нетто	97,001 g		

Температуры

Влажность	35...85 % отн. влажности, без появления конденсата	Рабочая температура, макс.	55 °C
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	70 °C
Температура хранения, мин.	-40 °C	Рабочая температура	-40 °C...55 °C
Температура хранения	-40 °C...70 °C		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Вход

Номинальное управляющее напряжение	24 V AC	Номинальный ток, AC	62.4 mA (50 Hz)
Мощность удержания	1.0...1.2ВА (60Гц)	Напряжение срабатывания / отпускания, тип.	19.2 V / 7.2 V AC
Сопrotивление катушки	160 Ω ± 10 %	Индикация состояния	Красный светодиод

Выход

Номинальное напряжение переключения	250 V AC	Макс. коммутируемое напряжение, AC	250 V
Ток	10 A	Пусковой ток	20 A / 50 ms
Переключающая способность перемен. напряжения (резистивная), макс.	2500 VA	Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.	240 W @ 24 V
Задержка включения	< 20 мс	Задержка выключения	< 20 ms
Мин. коммутационная способность	10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V	Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке	0,1 Hz

Данные о контактах

Тип контакта	2 Переключающий контакт (AgNi 0,15 мкм Au)	Сопrotивление контакта	≤ 50 mΩ
Срок службы	20*10 ⁶ коммутаций		

Общие данные

Рейка	TS 35	Кнопка проверки	Нет
Механический индикатор положения переключателя	Да	Цветовой код	черный

D-SERIES DRM
DRMKITP 24VAC 2CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Координация изоляции**

Номинальное напряжение	250 V	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2	Группа изоляционного материала	C
Вид защиты	IP20	Диэлектрическая прочность, вход/выход	1,8 кВ _{действ.} / 1 мин.
Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)	≥ 5,5 мм	Диэлектрическая прочность смежных контактов	1 кV _{eff} / 1 min
Диэлектрическая прочность открытого контакта	1 кV _{eff} / 1 min		

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Номер сертификата (cURus), реле	E312083	Номер сертификата (cURus), основание	E355547
---------------------------------	---------	--------------------------------------	---------

Размеры

Метод проводного соединения	PUSH IN с исполнительным устройством	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	10 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	1,5 mm ²	Диапазон зажима, мин.	0,14 mm ²
Диапазон зажима, макс.	1,5 mm ²	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0,14 mm ²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	1,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин.	0,14 mm ²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	1,5 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	0,14 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	1 mm ²	Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 АЕН (DIN 46228-1), макс.	0,14 mm ²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 АЕН (DIN 46228-1), макс.	1,5 mm ²	Размер лезвия	0,4 x 2,5 мм

Классификация

ETIM 6.0	EC001437	eClass 6.2	27-37-16-01
eClass 9.0	27-37-16-01	eClass 9.1	27-37-16-01

Загрузки


Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Технические данные	EPLAN
Технические данные	STEP

D-SERIES DRM
DRMKITP 24VAC 2CO LD


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений




Graph




Кривая предельной нагрузки пост. тока
Резистивная нагрузка


Graph




Graph



Graph



Dimensional drawing




D-SERIES DRM
DRMKITP 24VAC 2CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Miscellaneous



Типы кодов