

INFORMACE O VÝROBKU



Sudové a strojní čerpadlo na oleje a emulze

Obj. č.: 53 72 09



Souprava obsahuje:

- Ponorné čerpadlo „COMET-IN“, odolné proti prasknutí a nárazům, s přívodním kabelem o délce 4 m, hrubý a jemný vlákňinový filtr
- Tkaninová hadice PVC o délce 4 m
- Transformátor s usměrňovačem, síťový kabel je opatřen šňůrovým vypínačem
- Hadicová spona
- Sada 5 jemných filtrů

Technické parametry:

- Napájení: 12 V DC
- Dopravované množství kapaliny: max. 14 l/min (840 l/h)
- Dopravní výška čerpadla: max. 7 m
- Příkon: 15 – 25 W
- Průměr / výška: max. 42 mm / 161 mm

Vhodné pro čerpání následujících kapalin:

- Lehké oleje, topné oleje a nafta
- Chladicí emulze a dielektrika
- Slabé kyseliny a louhy (s výjimkou kyseliny sírové)

Čerpadlo není vhodné pro čerpání benzínu!