



NAVODILA ZA UPORABO

Univerzalna antena za lepljenje na šipo AIV 150296

Kataloška št.: 48 71 24



Kazalo

Uvod	2
Varnostni napotki	2
Opis	2
Tehnični podatki	2
Napotki za pritrditev	3
Vprašanja in odgovori	5
Garancijski list	7

Uvod

Spoštovana stranka,

čestitamo vam ob nakupu tega odličnega izdelka in se vam zahvaljujemo za zaupanje, ki ste nam ga izkazali. Ta navodila za uporabo smo sestavili z največjo mero skrbnosti in z upoštevanjem mehanskih danosti. Kljub temu napak ni možno popolnoma izključiti. Zelo vam bomo hvaležni, če nam boste sporočili morebitne napake.

Lep pozdrav,
vaša ekipa AIV

Varnostni napotki

Prosimo, da preberete vsa opozorila v teh navodilih za uporabo. Ta vas obveščajo o možnih telesnih poškodbah oseb ali materialni škodi!

Namestitev tega izdelka naj izvede samo usposobljen strokovnjak.

Proizvajalec AIV ne prevzema odgovornosti za poškodbe sluha, telesne poškodbe ali materialno škodo, ki so posledica napačnega ali nepravilnega območja uporabe njegovih izdelkov.

Dokumentacijo o predelavi vam ponujamo s pridržkom, saj lahko pri odstopajočih različicah vozil variira. Prosimo, da se pred predelavo prepričate o primernosti dokumentacije.

Opis

Radijska antena za pritrditev na vetrobransko steklo.

Tehnični podatki

Dolžina kabla:	210 cm
Barva antene:	črna
Antenski vtič:	DIN, 150 Ω
Napetost:	12 V
Poraba toka:	0,008 A
Ojačanje:	FM 10 dB, AM 15 dB
Frekvenčni razpon:	UKV (FM): 87,5-108 MHz
	DV (AM): 145-300 KHz
	SV (AM): 525-1.650 KHz
	KV (AM): 5.950-6.200 KHz


Napotki za pritrnitev



1. Na notranji strani vetrobranskega stekla izberite primerno mesto za montažo antene. Pri tem je treba upoštevati, da antene ne smete pritrčiti v vidnem polju voznika. Montažo je treba izvesti pri temperaturi okolice min. 18 °C, saj je tako možno doseči optimalen oprijem lepilne folije.
2. Vetrobransko steklo na mestu montaže temeljito očistite s čisto krpo in alkoholom. Šipa mora biti čista in ne sme biti mastna.




3. Za doseganje optimalnih lastnosti sprejema, je treba anteno pritrčiti na razdalji največ 5 cm od zgornjega roba vetrobranskega stekla.



4. Odstranite zaščitno folijo obojestranskega lepilnega traku na označenem mestu.




5. Anteno za lepljenje na šipo pritrdite na izbranem mestu montaže in jo z roko pritisnite ob vetrobransko steklo.



6. Na mestu vijaka za maso odstranite lak, saj boste tako zagotovili povezavo z maso antene. Za preprečitev korozije kovino premažite z mazivom za zaščito pred korozijo.
7. Kabel za maso neposredno na anteni je treba pritrditi v neposredni bližini na maso karoserije (Pozor: Kabla za maso ni dovoljeno podaljševati, saj se s tem poslabšajo lastnosti sprejema radijske antene za lepljenje na šipo). Optimalno je mesto v reži za notranjo osvetljavo.



8. Antenski kabel je treba položiti za oblogo, najbolje na sovoznikovi strani čez A-stebriček (sprednji desni nosilec) navzdol vse do avtoradia. Pomembno: Antenskega kabla ne smete prepogibati, vleči zanj ali ga zmečkati.



9. Antenski kabel povežite z vtičnim priključkom avtoradia.
10. Električni kabel na antenskem vtiču povežite s kablom Remote avtoradia.
11. Pred sestavljanjem izvedite test poslušanja za preverjanje sprejema.

Vprašanja in odgovori

Vprašanje: Antena ne ostane prilepljena na šipo.

Odgovor: Snemite anteno in mesto montaže temeljito očistite s čisto krpo in alkoholom. Nato ponovno prilepite anteno. Če lepilna plast nima več dobrega oprijema, pritrdite nov obojestranski lepilni trak.

Vprašanje: Slab radijski sprejem.

Odgovor: Preverite, če šipa ni naparjena ali pobarvana (duši signal).
Preverite, če je antenski kabel morda prepognjen ali zmečkan.
Antene ne smete pritrditi na mestu, kjer se nahajajo npr. grelne žice.
Preverite napajanje antene.

 Izjavo ES o skladnosti lahko zahtevate na elektronskem naslovu info@aiv.de.

Ta navodila za uporabo so avtorsko zaščitena. Vsako razmnoževanje oz. vsako ponatiskovanje, tudi samo delno, in vsako prikazovanje slik, tudi v spremenjeni obliki, je dovoljeno samo s pisnim dovoljenjem podjetja AIV GmbH + Co. K.

© Copyright 2011 pri AIV GmbH + Co. KG

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Ne prevzemamo odgovornosti za navedene podatke.

AIV GmbH + Co. KG
Tatschenweg 1
74078 Heilbronn
Nemčija

Telefon: 0049 (0)7131 / 5953 0
Faks: 0049 (0)7131 / 5953 639
E-pošta: info@aiv.de
Spletna stran: <http://www.aiv.de>



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Univerzalna antena za lepljenje na šipo**
AIV 150296
Kat. št.: **48 71 24**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.