



NAVODILA ZA UPORABO

Digitalni merilnik profila pnevmatik z LCD-prikazovalnikom Dino

Kataloška št.: 46 93 58

Dino

Kazalo

Tehnični podatki	2
Področje uporabe	2
Značilnosti	2
Navodila za uporabo	2
Opomba	3
Priporočilo	3
Vsebina paketa	3
Garancijski list	4

Tehnični podatki

- Merilno območje: 0-25,4 mm (natančnost: ~ 0,01 mm)
- Delovna temperatura: 0-40 °C
- Vključno z baterijo: LR44, 1,5 V
- Velik, dobro čitljiv LCD-prikazovalnik
- Možnost ničelne lege pri vsaki nastavitvi/položaju (Zero)
- Možnost prikaza v milimetrih ali palcih (mm/inch)
- Utripanje prikazovalnika pri nizkem stanju napoljenosti baterije
- V skladu s CE

Področje uporabe

- Merjenje globine profila pnevmatik
- Merjenje debeline zavornih diskov
- Merjenje debeline zavornih ploščic

Značilnosti

- Hitra in enostavna uporaba
- Stabilno ohišje iz umetne mase
- Velik LCD-prikazovalnik, ki ga enostavno odčitate
- Rdeča tipka: stikalo za vklop/izklop (On/Off)
- Rumena tipka: možnost ničelne lege pri vsaki nastavitvi/položaju (Zero)
- Modra tipka: nastavev mm ali inch

Navodila za uporabo

1. Vstavljanje baterije: Odstranite pokrov baterijskega predala (2) in vstavite baterijo, tako da plus pol (+) kaže navzgor.
2. Vklop naprave: s tipko On/Off (4)
3. Kalibracija: Podnožje (5) postavite na ravno površino in potisnite merilnik (1) popolnoma navzdol. Nato izvedite ponastavitev v ničelno lego (3) s tipko Zero.
4. Uporaba: Podnožje (5) namestite na pnevmatiko in potisnite merilno konico za globino(6) navzdol, dokler konica ne nalega v profil pnevmatike (žlebiček/poglobljeno mesto). Odčitajte globino profila s prikazovalnika.
5. Izklop naprave: s tipko On/Off (4)

Opomba

Že pri globini profila 4 mm se oprijem pnevmatike v mokroti občutno zmanjša, kar velja predvsem pri širokih pnevmatikah. Pnevmatika več ne more zadostno izpodrivati vode. Stik s cesto se poslabša, vozilo težje krmilite in zavirate.

Priporočilo

Priporočamo, da pnevmatik ne zvozite do zakonske minimalne globine profila 1,6 mm.

V odvisnosti od širine poletnih pnevmatik zamenjajte pnevmatike najkasneje pri 2 do 2,5 mm, pri zimskih pnevmatikah pa že pri preostali globini profila 4 mm.

Vsebina paketa

1 x merilnik profila pnevmatik Dino skupaj z baterijo



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Digitalni merilnik profila pnevmatik z LCD-prikazovalnikom Dino**
Kat. št.: **46 93 58**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.