



NAVODILA ZA UPORABO

Merilno kolo HEDÜ MR3

Kataloška št.: 82 43 32



Kazalo

Merilna kolesa Hedü®	2
Kakovost	2
Ergonomija	2
Inovativnost	2
Merilno kolo Hedü MR3	2
Opis	2
Značilnosti	3
Tehnični podatki	4
Seznam rezervnih delov	4
Garancijski list	6

Merilna kolesa Hedü®

Kakovost

Pri vseh merilnih kolesih Hedü se števec poganja prek gonilnega droga in ne kot na sicer običajen način prek jermena. Torej zanesljivo in natančno. Z dobro zaščitenim mehanizmom, tako da se njegova natančnost tudi dolgo ohrani. Tako kot to pričakujete.

Zložljiva merilna kolesa MR2, MR3 in MR6 imajo zložljiv mehanizem, ki je tako robusten, da lahko merilno kolo zložite tudi z eno roko čez kolena. Nekatera merilna kolesa tega ne omogočajo, Hedü pa to dopušča.

Ergonomija

Merilna kolesa MR2, MR3 in MR6 imajo posebej ergonomski ročaj v obliki pištole s ponastavitveno tipko. Poleg tega imata merilni kolesi MR2 in MR3 v ročaj vgrajeno še ustavitveno tipko. Torej popolnoma ergonomsko.

Inovativnost

Kar naenkrat je tako enostavno. S tipko +R digitalno merilno kolo Hedü MR6 poskrbi, da je merjenje od stene do stene ali od stene do točke popolnoma enostavno. Ko enkrat pritisnete tipko +R, se k izmerjeni razdalji prišteje polmer kolesa. Z dvakratnim pritiskom se prišteje premer, kar se sklada z meritvijo od stene do stene. To je seveda natančno prikazano na prikazovalniku, prišteto vrednost pa lahko prav tako enostavno spet razveljavite. Kot vidite, je tukaj elektronika v merilnem kolesu smiselno uporabljena.

Merilno kolo Hedü MR3

Opis

Veliko kolo za meritve v zaprtih prostorih in na prostem. Premer kolesa: 320,1 mm. Udobno kotaljenje tudi na terenu. Velikost v zloženem stanju: 53 cm. Najmanjša merska enota: 10 cm. Merilno območje do pribl. 10 km. Ročaj v obliki pištole z ustavitveno tipko in ponastavitveno tipko. Dostava skupaj s torbico.

Značilnosti

Merilno kolo Hedü MR3 z merilnim območjem do 9.999,9 m in ločljivostjo 10 cm.

Z merilnim kolesom lahko na enostaven način izmerite razdaljo na tleh, tako da to razdaljo prehodite.

- Merilno območje do 9.999,9 m
- Ročaj v obliki pištole z ustavitveno tipko in ponastavitveno tipko
- Težko samo 1,72 kg
- Velik premer kolesa: 320,1 mm
- Toleranca: 0,08 %
- Robusten zložljivi mehanizem
- Velikost v zloženem stanju samo 53 cm
- Ločljivost: 10 cm
- Pogonjanje števca prek gonilnega droga
- Dostava skupaj s torbico



Ročaj s ponastavitveno tipko in ustavitveno tipko



V zloženem stanju samo 53 cm




Robusten zložljivi mehanizem



Pogonjanje števca prek gonilnega droga



Dostava skupaj s torbico



Števec do 9.999,9 m

Tehnični podatki

Merilno območje:	9.999,9 m
Najmanjša enota:	10 cm
Toleranca:	0,08 %
Poganjanje števca prek gonilnega droga:	da
Premer kolesa:	320,1 mm
Ročaj v obliki pištole:	da
Ustavitvena tipka na ročaju:	da
Ponastavitvena tipka na ročaju:	da
Teža:	1,72 kg
Dostava skupaj s torbico:	da
Št. izd. proizvajalca:	E806

Seznam rezervnih delov



Torbica, št. izd. E806-1



Ročaj v obliki pištole, št. izd. E806-3



Trak, št. izd. E806-2



Osnovni okvir s števcem, vrvico in držalo za os, št. izd. E806-4



Kolo, št. izd. E806-5



Kazalnik, št. izd. E806-6



Stojalo, št. izd. E806-7



Ponastavitvena tipka, št. izd. E806-8



Zavorna ročica, št. izd. E806-9



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Merilno kolo HEDÜ MR3**
Kat. št.: **82 43 32**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.