



NAVODILA ZA UPORABO

Mini vrtalnik z LED osvetlitvijo in 13-delnim kompletom orodja Donau 0550

Kataloška št.: 81 63 91

KAZALO

NAMEN UPORABE.....	3
VARNOSTNI NAPOTKI IN PREDLOGI.....	3
GARANCIJSKI LIST	4

NAMEN UPORABE

Vrtalnik deluje pri približno 12V – 18V enosmernemu toku in ga lahko priključite na 12 – 18 V akumulator in/ali adapter. Pri priklopu na vir napajanja vedno pazite, da rdeč vtikač vstavite v + pol in črn vtikač v – pol (vrtenje v smeri urinega kazalca).

Mini vrtalnik je opremljen z vrtalno glavo in 4 različnimi medeninastimi vpenjalnimi nastavki (0.3-1.0/0.8-1.7/1.6-2.4/2.4-3.2mm). Nastavke spreminjajte glede na sveder in/ali premer držala uporabljane orodja. Vpenjalno glavo lahko kadarkoli zamenjate s pomočjo ključa (št. 1532 ali 1533/1534).

Napetost: 12 – 18 VDC

Nazivna moč: 45 W

Povprečna poraba energije: približno 1 A

12-000 – 20.000 vrtljajev/min (delovanje brez obremenitve)

Teža: 160 g

Dolžina: 160 mm

Premer: 34 mm

3 LED luči v pokrovu zagotavljajo varen pogled na mesto vrtanja, tudi če so svetlobni pogoji v okolici slabi (znotraj naprav, v gradbenem modelu, v železniških predorih in podobno). Z majhnimi krogličnimi ležaji omogoča delovanje brez prostega teka. Vrtalnik je idealen za fina in natančna dela.

VARNOSTNI NAPOTKI IN PREDLOGI

Če morate pogosto izvajati bočni pritisk (pri brušenju, rezanju, žaganju), vam priporočamo vrtalnik s krogličnimi ležaji (št. 0500, 0550, 0600, 0650, 0800). Ciklično testiranje je pokazalo, da naprave s krogličnimi ležaji pri bočnem pritisku niso predmet deformacije. Močno zaviranje delovanja ali blokada vpenjalne glave med samim delovanjem vrtalnika povzroča velik pritisk na napravo in vpliva na njeno življenjsko dobo. Dolgotrajno delovanje pri najvišjih vrtljajih (približno 18.000 – 20.000 vrtljajev/min, 18 V) segreje motor in vročina doseže ohišje naprave. V izogib deformaciji orodja je občasno potrebno prekiniti z delom. Dokler lahko napravo držite z golimi rokami, še ni nevarnosti poškodb.

Vrtalnik ne potrebuje nobenega vzdrževanja. Motor vrtalnika ne potrebuje niti olja niti masti. Če vpenjalna glava izgubi prožnost, v navoj kapnite kapljico olja.

Orodje je koničasto in ima ostre robove – **nevarnost telesnih poškodb!**

Med delom vedno uporabljate **zaščitna očala!**

Hranite izven dosega otrok!

Naprava je skladna z EG-uredbo 76/889/EGS o radijskih motnjah in dodatno uredbo 82/499.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Mini vrtalnik z LED osvetlitvijo in 13-delnim kompletom orodja Donau 0550**
Kat. št.: **81 63 91**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.