



RHP-15

Priročnik z navodili

POZOR!

Zaradi lastne varnosti pred ~~z~~delovanjem natančno preberite ta navodila za uporabo! Vse osebe, ki sodelujejo pri namestitvi, nastavitvi, delovanju, vzdrževanju in servisiranju te naprave, morajo biti ustrezno usposobljene in podrobno upoštevati ta priročnik za uporabo. Ta izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih predpisov. Skladnost je bila dokazana. Ustrezne izjave in dokumenti so shranjeni pri proizvajalcu.



www.reloop.com

Designed by Reloop Germany
Assembled in China

Reloop - a division of
Global Distribution GmbH
Schuckertstr. 28
48153 Muenster / Germany

Ime: Reloop RHP-15
CID#: CE1504122



OPOZORILO!

Da bi preprečili požar ali električni udar, naprave ne izpostavljajte vodi ali tekočinam!

Nikoli ne odpirajte ohišja!

VARNOSTNA NAVODILA

Vsaka škoda, ki nastane zaradi neupoštevanja tega priročnika, izključuje kakršne koli garancijske zahtevke. Proizvajalec ni odgovoren za materialno škodo ali telesne poškodbe, nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil.

- Zaradi varnosti je prepovedana nepooblaščen predelava in/ali spreminjanje naprave. Upoštevajte, da so v primeru poškodb, povzročenih z ročnim spreminjanjem te naprave, izključeni kakršni koli garancijski zahtevki.
- Notranjost naprave ne vsebuje delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati, razen delov, ki se obrabljajo in jih je mogoče zamenjati od zunaj. Vzdrževanje lahko izvaja le usposobljeno osebje, sicer garancija ne velja.
- Pri nameščanju ali uporabi naprave se izogibajte pretresom ali močnim udarcem.
- Naprave ne uporabljajte v zelo vročih (nad 35 °C) ali zelo mrzlih (pod 5 °C) pogojih. Napravo hranite stran od neposredne izpostavljenosti soncu in virom toplote, kot so radiatorji, pečice itd. (tudi med prevozom v zaprtem vozilu).
- Naprave ne smete uporabljati, če ste jo iz hladnega okolja prenesli v toplo okolje. S tem povzročena kondenzacija lahko uniči napravo. Naprave ne uporabljajte, dokler ne doseže temperature okolja!
- To napravo lahko čistite le z vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte topil ali čistilnih tekočin na naftni osnovi za čiščenje.
- Napravo uporabljajte pri nizki glasnosti. Dolgotrajna uporaba visokih ravni glasnosti povzroči trajne poškodbe ušes.
- Uporaba slušalk med vožnjo s kolesom ali vožnjo motornega kolesa ali avtomobila je prepovedana! Predvajanje zvoka prek slušalk izolira hrup iz okolice, kot so avtomobilski rogovi.

UPORABA V SKLADU S PREDPISI

- Te profesionalne slušalke so namenjene uporabi z napravami hifi in mešalnimi mizami za DJ-je.
- Če se naprava uporablja za druge namene, kot so opisani v navodilih za uporabo, lahko pride do poškodb na izdelku, kar lahko povzroči izključitev garancijskih pravic.

VZDRŽEVANJE

- Redno preverjajte tehnično varnost naprave, če ni poškodovan zvočni kabel ali ohišje ter če se deli, ki se obrabljajo, kot so ušesne blazinice, niso obrabili.

DELOVANJE

- Pred uporabo naprave Reloop RHP-15 je treba raven glasnosti naprave, ki se uporablja v kombinaciji s slušalkami, zmanjšati na minimum.
- Priključite slušalke na napravo. Nato previdno povečajte glasnost in poskrbite, da ne boste uporabljali visokih stopenj glasnosti, saj lahko to povzroči poškodbe ušes.

FUNKCIJE

- Zaprte slušalke za DJ z visoko zmogljivostjo
- 50-mm gonilniki
- Zmogljiv zvok, optimiziran za DJ-je
- Posebna trdna konstrukcija za profesionalno uporabo
- Pametna zložitljiva konstrukcija za kompakten in varen prevoz
- Enostavno vrtljive ušesne čašice za prilagodljivo rokovanje med vrtenjem
- Udoben in odporen nosilec za glavo z oblažitvijo
- Visokokakovostni aluminijasti vložki z znakom Reloop
- Zelo udobne ušesne blazinice za dolge DJ seanse
- Odstranljiv priključni kabel
- Enostransko vodenje kablov
- Vsi priključki pozlačeni, vključno z adapterjem 6,3 mm

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Global Distribution GmbH ne preverja verodostojnosti in točnosti naslednjih specifikacij:

- | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| - Frekvenčno območje: | 10 Hz - 20 kHz | - Največji vhod: | 2000 mW |
| - Impedanca: | 42ohmov | - Priključki: | 3,5/6,3 mm priključki |
| - Akustični tlak: | 100 dB | - Teža: | 310 g |