



## NAVODILA ZA UPORABO

# Laserski kazalnik 2 v 1 Ansmann 1600-0270

Kataloška št.: 21 62 622




## KAZALO

SESTAVNI DELI.....	2
VSEBINA PAKETA.....	3
PREDVIDENA UPORABA.....	3
VARNOSTNI NAPOTKI.....	3
VSTAVLJANJE BATERIJ.....	5
UPRAVLJANJE.....	5
VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE.....	5
TEHNIČNI PODATKI.....	5
ODSTRANJEVANJE.....	6
IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI.....	6
GARANCIJSKI LIST.....	7
PREVOD IZVIRNE IZJAVE EU O SKLADNOSTI.....	8
IZVIRNA IZJAVA EU O SKLADNOSTI.....	9

## SESTAVNI DELI

1. Ohišje
2. Laserski kazalnik
3. LED
4. Stikalo
5. Pokrov baterijskega predala
6. Baterijski predal
7. Obroček za ključe



## VSEBINA PAKETA

- 1 x laserski kazalnik 2 v 1 KL
- 1 x navodila za uporabo
- 3 x baterija tipa LR41

Najprej vzemite iz embalaže vse sestavne dele in preverite, če je vsebina paketa popolna in če morda opazite poškodbe. Poškodovanega izdelka ne uporabljajte. Če odkrijete poškodbe na izdelku, se obrnite na svojega trgovca.

## PREDVIDENA UPORABA

Izdelek se lahko uporablja kot mobilni vir svetlobe z baterijskim napajanjem ter kot laserski kazalnik za projekcijo majhne rdeče laserske točke. Izdelek je namenjen izključno zasebni rabi v gospodinjstvu in ni namenjen komercialni rabi. Svetilka ni primerna za osvetlitev prostorov v gospodinjstvu.

## VARNOSTNI NAPOTKI



Pred uporabo izdelka pozorno preberite celotna navodila za uporabo. Vsebujejo pomembne napotke za ravnanje z izdelkom. Ko izdelek predate v uporabo drugim osebam, potem priložite tudi ta navodila za uporabo.

- Izdelka nikoli ne izpostavljajte ekstremnim obremenitvam (ekstremna vročina/mraz).
- Izdelka ne potaplajte v vodo.
- Izdelek in njegova embalaža se naj nahajata izven dosega otrok. Izdelek ni igrača. Otroke je treba nadzorovati, saj lahko le tako zagotovite, da se z izdelkom ne bodo igrali.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Ne svetite drugim osebam v obraz. Če to počnete predolgo, lahko deleži modre svetlobe ogrozijo mrežnico očesa.
- Vir svetlobe v tej svetilki ni zamenljiv. Ob koncu življenjske dobe vira svetlobe je treba zamenjati celotno svetilko.
- Izdelka ne odpirajte ali spreminjajte! Popravila lahko izvaja samo proizvajalec ali pooblaščen servis ali primerljivo usposobljena oseba.
- Svetilko lahko uporabljate v zaprtih prostorih.
- Skrbite, da je izdelek vedno suh.
- Ne glejte neposredno v laserski žarek in ne usmerjajte svetilke v oči drugih oseb.
- Upoštevajte, da lahko tudi odsevi od ogledal ali podobnih predmetov škodijo izpostavljenemu očesu.

- V primeru, da laserski žarek zadene oči, jih mora prizadeta oseba zavestno zapreti in glavo nemudoma obrniti proč od žarka!
- Manipulacije na laserski napravi niso dovoljene.
- Izdelek je opremljen z laserjem laserskega razreda 2. Ob vklopu nastopi lasersko sevanje. Če kljub vsem varnostnim ukrepom pride do stika oči ali telesa z laserjem, se takoj obrnite na zdravnika.
- Laserskega žarka nikoli ne usmerjajte v oči ali na druge dele telesa, prav tako ga ne usmerjajte na živali. Za opazovanje vira sevanja nikakor ne uporabljajte optičnih inštrumentov kot je lupa ipd.



### Pozor:

- Izdelek prejmete skupaj z baterijami. Izdelka ne mečite v ogenj.
- Nepravilno vstavljene baterije lahko iztekajo in/ali povzročijo požar/eksplozijo.
- Če se zgodi, da baterije iztečejo, potem se jih ne dotikajte. Če se kljub temu zgodi, da pridete v stik z baterijsko kislino, prizadeto mesto nemudoma temeljito izperite z vodo.
- Če baterijska kislina povzroči kožno reakcijo ali zaide v oči, potem se takoj obrnite na zdravnika.
- Vedno zamenjajte celoten komplet baterij in vedno uporabite enakovredne baterije.
- Baterije se naj ne nahajajo na dosegu otrok, saj obstaja nevarnost, da bi jih otroci pogoltnili oz. se na njih zadušili.
- Baterije nikoli ne poskušajte odpreti, zmečkati, segrevati ali sežigati.
- Baterij ne smete kratko skleniti!
- Če opazite znake poškodb na izdelku, potem ne uporabljajte baterij.
- Baterije niso polnilne!
- Odslužene oz. prazne baterije nemudoma odstranite iz svetilke.
- Ko svetilki poteče njena življenjska doba, potem je treba pred odstranjevanjem iz svetilke vzeti baterije.
- Odslužene baterije/akumulatorje vedno odstranite v skladu z lokalnimi zakoni ali zahtevami.



Izdelek v skladu z zaščitnim razredom III



Ne glejte v vir svetlobe



Skladnost z direktivami EU

## VSTAVLJANJE BATERIJ

Za napajanje izdelka potrebujete 3 baterije tipa LR41. Da lahko začnete uporabljati izdelek, odprite baterijski predal, tako da odvijete pokrov baterijskega predala. Nato vstavite baterije z upoštevanjem pravilne polarnosti. Ko ste gotovi, ponovno privijte pokrov baterijskega predala.

Pri menjavi baterij obvezno pazite na to, da boste baterije vstavili z upoštevanjem pravilne polarnosti.

## UPRAVLJANJE

Pritisnite in držite stikalo 1: laserski kazalnik  
Pritisnite in držite stikalo 2: LED

## VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE

### Čiščenje

Pred vsakim čiščenjem prekinite napajanje izdelka. Za čiščenje uporabljajte samo mehko, suho ali rahlo vlažno krpo (po potrebi z dodatkom malce blagega sredstva za pomivanje posode). Za čiščenje v nobenem primeru ne smete uporabljati abrazivnih sredstev ali topil.

### Vzdrževanje

Ko izdelka ne uporabljate, odstranite baterije in jih shranite ločeno, da podaljšate njihovo življenjsko dobo.

## TEHNIČNI PODATKI

Laser: ..... rdeč, razred 2  
Izhodna moč laserja: ..... manj kot 1 mW  
Valovna dolžina: ..... 650 nm  
Direktiva: ..... ES60825-1:2014  
Napajanje: ..... 3 x baterija tipa LR41  
Zaščitni razred: ..... III  
Teža svetilke: ..... 19 g (brez baterij)  
Mere svetilke (V x Š x G): ..... 58 x 10 mm

## ODSTRANJEVANJE



Odsluženo svetilko odstranite v skladu z zakonskimi določili. Simbol smetnjaka vas opozarja na to, da v Evropski uniji električnih naprav ni dovoljeno metati med običajne gospodinjske odpadke. Uporabite zbirališča odpadkov in zbirne sisteme v svoji občini ali pa se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili izdelek.



Napravo oddajte na posebnem zbirališču za odpadne naprave. Naprave ne smete odvreči med gospodinjske odpadke, saj vsebuje baterije/akumulatorje.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

## IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Pridržujemo si pravico do sprememb informacij v teh navodilih za uporabo brez predhodne najave. ANSMANN ne prevzema odgovornosti za neposredno, posredno, naključno ali kakršnokoli drugo škodo ali posledično škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja informacij, ki so navedene v teh navodilih za uporabo. Pri napačni uporabi izdelka ne prevzemamo odgovornosti in ne priznavamo garancijskih zahtevkov.

Pri škodi na napravi, ki je posledica neupoštevanja navodil za uporabo, ne morete uveljavljati garancije. To ne vpliva na vaše zakonske pravice do uveljavljanja garancijskega zahtevka.

Različica: MA-1600-0270/V1/11-12-2018

**ANSMANN AG**  
Industriestraße 10  
F-97959 Assamstadt  
Nemčija

Telefon: +49 (0) 6294 / 4204 - 0  
E-pošta: [info@ansmann.de](mailto:info@ansmann.de)  
[www.ansmann.de](http://www.ansmann.de)



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Laserski kazalnik 2 v 1 Ansmann 1600-0270**

Kat. št.: **21 62 622**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

## PREVOD IZVIRNE IZJAVE EU O SKLADNOSTI

### IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Ime in naslov  
proizvajalca: **ANSMANN AG**  
**Industriestr. 10**  
**97959 Assamstadt**  
**Nemčija**



#### IDENTIFIKACIJA IZDELKA:

Številka modela: **1600-0270**  
Izdelek: **Laserski kazalnik 2 v 1 ML KL in 3 baterije LR41**  
Tip: **Laserski kazalnik**  
Serija:  
Serijska številka:

#### ZGORAJ OPISANI PREDMET JE V SKLADU Z RELEVNANTNO USKLAJEVALNO ZAKONODAJO EVROPSKE UNIJE:

Zakonodaja skupnosti EU **Direktiva RoHS 2011/65/EU**  
**Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC) 2014/30/EU**  
**Direktiva ErP 2009/125/ES + Uredba komisije 1194/2012**

#### UPORABLJENI SO BILI NASLEDNJI USKLAJENI STANDARDI IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

Usklajeni standardi **ES 50581:2012**  
**ES 55015:2013 + A1:2015**  
**ES 61547:2009**  
**ES 61000-3-3:2013**  
**ES 61000-3-2:2014**  
Ostale specifikacije: -  
Priglašeni organ: -  
Dodatne informacije: -

#### PODPISANO ZA IN V IMENU:

Kraj in datum izdaje: **Assamstadt, 28. oktober 2019**

Podpis:

Ime, položaj: **Adrian Selke, vodja oddelka za zagotavljanje kakovosti in odobritve**

Ime podjetja: **Ansmann AG**



**IZVIRNA IZJAVA EU O SKLADNOSTI**

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**

Name and address of manufacturer: **ANSMANN AG  
Industriestr. 10  
97959 Assamstadt  
Germany**



**PRODUCT IDENTIFICATION:**

Model number: **1600-0270**  
Aparatus model / Product: **ML-KL-Laserpointer-2in1-3LR41-bl**  
Type: **Laserpointer**  
Batch:  
Serial number:

**THE OBJECT OF THE DECLARATION DESCRIBED ABOVE IS IN CONFORMITY WITH THE RELEVANT UNION HARMONISATION LEGISLATION:**

**EU Community Legislation**  
**RoHs Directive 2011/65/EU**  
**Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU**  
**2009/125/EC (ErP) + Commision Regulation 1194/2012**

**THE FOLLOWING HARMONISED STANDARDS AND TECHINCAL SPECIFICATIONS HAVE BEEN APPLIED:**

**Harmonized Standards** EN50581:2012  
  
EN 55015:2013 + A1:2015  
EN 61547:2009  
  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
  
Other specifications: -  
Notified Body: -  
Additional information: -

**SIGNED FOR AND ON BEHALF OF:**

Place and date of issue: **Assamstadt, 28 October 2019**

Signature:

Name, function: **i.V. Adrian Selke, Head of Quality Assurance and Approvals**  
Company name: **Ansmann AG**