



NAVODILA ZA UPORABO

Gel za pnevmatike Meguiars Endurace High Gloss

Kataloška št.: 89 34 82

Navodila za nego za navdušence



Eno izmed najboljši negovalnih sredstev za vozila

Meguiar's Deutschland GmbH · Bonner Str. 242 · D-50968 Köln, Nemčija
Telefon: +49 221 3799979 · Faks: +49 221 3799982
E-pošta: info@meguiars.de · Spletna stran: www.meguiars.de

Kazalo

Platišča in pnevmatike	3
Garancijski list	9

Platišča in pnevmatike





Najprej je treba očistiti platišča. Pri tem je pomembno, da je platišče hladno in da čistila za platišča ne škropite neposredno na zavorna sedla, zavorne diske in pnevmatike. Poleg tega je treba upoštevati, da se čistilo za platišča ne sme posušiti, v nasprotnem primeru pušča neestetske madeže! Nato čistilo za platišča Meguiar's Hot Rims naškropite na platišča. Pri tem začnete škropiti od spodaj – s tem preprečite sledi odtekanja – na razdalji od 10 do 20 centimetrov. Po 15 do 30 sekundah učinkovanja platišče temeljito sperite z močnim vodnim curkom. (slika 1a + 1b + 2)





Pri zelo močno umazanih platiščih vam priporočamo uporabo krtače Wheel Spoke Brush in/ali krtače Wheel Face Brush ter po potrebi ponovitev postopka. **(slika 3a + 3b)**

Po čiščenju platišče obrišite do suhega s pomočjo krpe iz mikrovladen. **(slika 4)**

Napotek:

Pri aluminijastih platiščih s polituro z visokim sijajem se izognite uporabi čistilom za platišča in uporabite na primer Quik Detailer. To hitro čistilo za lak je primerno za vse vrste platišč, tudi za tista iz lahke kovine s prašnim lakiranjem. Preprosto ga naškropite in ga obrišite s pomočjo krpe iz mikrovladen. Izpiranje z vodo ni potrebno. Pri vseh občutljivih vrstah pnevmatik in premazih pa se je glede ustrezne nege vedno treba pozanimati pri proizvajalcu platišča!





Očiščena platišča je nato treba spolirati in zatesniti. Pri tem je treba razlikovati, če je površina platišča iz čiste kovine ali pa je bila prevlečena s prozornim lakom ali drugimi materiali, ki so podobni laku.

Pri kromu in drugih kovinskih površinah politura NXT All Metal Polysh poskrbi za visok sijaj, površino pa hkrati zatesni s polimeri.

Majhno količino izdelka tako dolgo vtirajte s pomočjo nanašalne blazinice Applicator Pad, dokler ni vidna samo še tanka plasti izdelka. Malce počakajte, da se posuši, nato pa jo obrišite s krpo iz mikrovlaken. **(slika 5)**



Pri rahlih praskah in na mestih brez leska na lakiranih platiščih ali platiščih, ki so zatesnjena s prozornim lakom, lahko uporabite polituro z brusnimi zrnji, npr. čistilo za lak Meguiar's ScratchX 2.0 ali Deep Crystal Paint Cleaner! **(slika 6)**

Pri lakiranih platiščih lahko platišče zatesite z voskom NXT Tech Wax 2.0. **(slika 7)**



K vrhunsko negovanemu platišču seveda sodi tudi svetleča, črna pnevmatika! Pnevmatike očistite s šamponom za pranje avtomobila, pri tem pa si pomagajte s krtačo za pnevmatike Meguiar's Tire Brush. Krtača za pnevmatike ima posebne mehke ščetine na robu, ki preprečujejo, da bi pri čiščenju opraskali platišče. **(slika 8a + 8b)**

Na strani suhih pnevmatik na tanko nanesite gel za pnevmatike Endurance High Gloss s pomočjo nanašalne blazinice Tire Dressing Applicator Pad, na napisih/poglobljenih mestih pa delajte še posebej natančno. **(slika 9a + 9b)**





Druga možnost je, da uporabite tudi sredstvo za pnevmatike v razpršilu Hot Shine Tire Spray. Ta izdelek ima nastavljivo pršilno glavo in ga lahko naškropite neposredno na strani pnevmatike. Morebitne ostanke izdelka odstranite z nanašalno blazinico Applicator Pad, sicer lahko pri vožnji na lak zaidejo brizgljaji tega sredstva. Če kakšen brizgljaj zaide na platišče, ga preprosto odstranite z uporabo čistilnega sredstva Quik Detailer in krpe iz mikrovlaken. **(slika 10)**

Napotek:

Številna kromirana platišča na tržišču so lakirana s prozornim lakom. Pri platiščih, ki so lakirana s prozornim lakom, ne smete uporabljati politur za kovino, saj te povzročijo, da prozoren lak izgubi svoj sijaj. Prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu, če je bil uporabljen prozoren lak.



Prej



Potem



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Gel za pnevmatike Meguiars
Endurace High Gloss**
Kat. št.: **89 34 82**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.