



NAVODILA ZA UPORABO

# Digitalno-analogni pretvornik Oehlbach

Kataloška št.: 11 66 245



## Kazalo

Uvod .....	2
Opis .....	2
Funkcije .....	2
Tehnični podatki .....	2
Vsebina paketa .....	2
Napotki .....	3
Skladnost z direktivami EU .....	3
Napotki za odstranjevanje .....	3
Izključitev odgovornosti .....	3
Garancijski list .....	4

## Uvod

**Najlepša hvala**, da ste se odločili za enega izmed naših kakovostnih izdelkov Oehlbach®. Prosimo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo, da zagotovite neomejeno in pravilno delovanje naprave.

## Opis

DA-pretvornik Oehlbach je digitalno-analogni pretvornik vrhunskega razreda. Visokoločljivostni digitalni signali pridejo v napravo skozi koaksialni ali optični vhod (stikalo omogoča izbiro vhoda). Izhodni signal poteka prek dvokanalnega stereo RCA-vhoda. Pretvorbo signala prevzame kakovosten čip Cirrus Logic, ki pretvarja digitalni signal v analognega brez izgube kakovosti.

## Funkcije

- Podpira avdio signale do 192 kHz/24 bitov
- Zelo priročna naprava omogoča raznolike možnosti postavitve in fleksibilno rabo
- Napajanje prek USB-priključka ali vtičnega napajalnika
- Za avdio vire v PCM-formatu (ne podpira formatov DOLBY in DTS)

## Tehnični podatki

Podprte frekvence vzorčenja: ..... 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz  
Ločljivost: ..... do 24 bitov  
Temperaturno območje: ..... -15 do +45 °C  
Dovoljena rel. vlažnost zraka: ..... 5-90 %  
Napajanje: ..... 5 V/DC  
Mere (Š x V x G): ..... 63 x 23 x 68 mm

## Vsebina paketa

- Digitalno-analogni pretvornik Oehlbach
- Napajalni USB-adapter
- USB-kabel
- Navodila za uporabo

## Napotki

Prosimo, da za preprečitev nevarnosti požara, kratkega stika ali poškodb izdelka upoštevate naslednje napotke:

1. Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Na napravo ne postavljajte posod, napolnjenih z vodo.
2. Naprave ne nameščajte v knjižni regal, vgradno omaro ali podoben ozek prostor. Prepričajte se, da je zagotovljeno dobro prezračevanje naprave.
3. Za preprečitev kratkega stika ali požara, ki je lahko posledica pregrevanja, naprave ne smete pokrivati ali nanjo postavljati predmetov.
4. Naprave ne postavljajte v bližini virov toplote kot so radiatorji, peči itd.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini odprtega ognja ali sveč.
6. Napravo čistite samo s suho krpo.
7. V odvisnosti od postavitve naprave lahko pride do omejitev delovanja.
8. Če potrebujete storitve servisne službe, prosimo, da se obrnete samo na usposobljenega serviserja.

## Skladnost z direktivami EU

Ta izdelek je opremljen z oznako CE.

Brezplačno kopijo izjave o skladnosti lahko zahtevate pri svojem trgovcu ali na sedežu podjetja Oehlbach Kabel GmbH. Kontaktne podatke najdete na spletni strani: <http://www.oehlbach.com>.

## Napotki za odstranjevanje

V skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES je treba vse električne in elektronske naprave oddati ločeno na lokalnih zbirališčih. Prosimo, upoštevajte lokalne predpise in svojih odsluženih naprav ne mečite med običajne gospodinjske odpadke.

## Izključitev odgovornosti

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- Žarnice
- Obrabljivi deli
- Škoda, ki nastane pri prevozu, vidna ali nevidna (reklamacije za to škodo je treba takoj uveljavljati pri transportnem podjetju, železnici ali pošti)
- Praske na kovinskih delih, sprednjih pokrovih itd. (te poškodbe je treba v roku 5 dni po nakupu reklamirati neposredno pri trgovcu)
- Napake, ki nastanejo zaradi napačne postavitve, napačne priključitve, nepravilnega upravljanja (glejte navodila za uporabo), obremenitve ali delovanja zunanje sile
- Nepravilno popravljene ali spremenjene naprave, ki jih je odprl nekdo drug kot naša servisna služba
- Posledična škoda na drugih napravah
- Nadomestilo stroškov pri odpravljanju škode s strani tretjih oseb brez naše predhodne privolitve

Oehlbach Kabel GmbH  
Lise-Meitner-Str. 9 | 50259 Pulheim · Nemčija  
[www.oehlbach.com](http://www.oehlbach.com) | [info@oehlbach.com](mailto:info@oehlbach.com)



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalno-analogni pretvornik Oehlbach**  
Kat. št.: **11 66 245**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**