



## NAVODILA ZA UPORABO

# Kompaktna vtičnica za uporabo na prostem Ledvance Smart+ 4058075570979

Kataloška št.: 23 72 533



## Kazalo

Naprava .....	2
Področje uporabe .....	2
Prednosti uporabe .....	2
Lastnosti naprave .....	2
Tehnični podatki .....	3
Oprema / dodatki .....	4
Logistični podatki .....	4
Izjava o izključitvi odgovornosti .....	4
Varnostni napotki .....	4
Garancijski list .....	5
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti .....	6
Izvirna izjava EU o skladnosti .....	14

## Naprava

Kompaktni zunanji vtič s pametno vtičnico za upravljanje nesamostojnih naprav preko WLAN-tehnologije.

## Področje uporabe

- Povsod, kjer je treba v združljive sisteme pametnega doma vključiti nesamostojne naprave (naprave ne delujejo preko pametne tehnologije).
- Vrtovi, balkoni in druga zunanja območja.

## Prednosti uporabe

- Integracija običajne električne opreme v združljive sisteme pametnega doma.
- Omogoča daljinsko vklapljanje in izklapljanje običajnih svetlobnih virov in drugih električnih naprav.
- Enostavna priključitev električnih naprav preko standardne vtičnice.
- Primerno za zunano uporabo s stopnjo zaščite IP44, ki ščiti pred brizganjem vode.

## Lastnosti naprave

- Upravljanje preko aplikacije LEDVANCE SMART+ WiFi (z operacijskim sistemom Android™ (najmanj 4.4) ali iOS (najmanj 9.0))
- Na voljo je glasovno upravljanje: Google Assistant ali Amazon Alexa
- Upravljanje preko daljinskega upravljalnika LEDVANCE SMART+ WiFi
- Visoka preklopna moč: do 3.680 W / 16 A
- Omrežni protokol: WLAN


- Vrsta zaščite: IP44
- Možnost nastavitev urnika

## Tehnični podatki

### Električni podatki

Nazivna napetost	230 V
Delovna frekvenca	50 Hz
Omrežna frekvenca	50 Hz

### Dimenzijs in teža



Teža izdelka	120,00 g
Premer	57,0 mm
Širina	57,0 mm
Višina	98,0 mm

### Življenska doba

Število preklopnih ciklov	100.000
Življenska doba	5.000 h

### Barve in materiali

Barva izdelka	Antracit
Material ohišja	Plastika
Material pokrovčka	Plastika

### Temperature in pogoji delovanja

Temperaturno območje okolice	-10 ... +35 °C
------------------------------	----------------

### Zmogljivosti

Združljiva tehnologija pametnega doma	Amazon Alexa / Google Assistant
---------------------------------------	---------------------------------

### Certifikati in standardi

Standardi	CE
Zaščitni razred	I
Vrsta zaščite	IP44

## Oprema / dodatki

Za upravljanje preko aplikacije LEDVANCE SMART+ WiFi je potreben pametni telefon ali tablični računalnik (z operacijskim sistemom Android™ (najmanj 4.4) ali iOS (najmanj 9.0)).

## Logistični podatki

Koda izdelka	Pakirna enota (kosi/enota)	Dimenzijs (dolžina x širina x višina)	Bruto teža	Prostornina
4058075570979	Zložljivi paket 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188,00 g	0,90 dm <sup>3</sup>
4058075570986	Transportni paket 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	964,00 g	4,97 dm <sup>3</sup>

Navedena koda izdelka označuje najmanjšo količinsko enoto, ki jo je mogoče naročiti. Ena dobavna enota lahko vsebuje enega ali več posameznih izdelkov. Pri oddaji naročila za količino vpišite eno ali več enot pošiljke.

## Izjava o izključitvi odgovornosti

Možne so spremembe brez predhodnega obvestila.

Pridržujemo si pravico do napak in opustitev.

Vedno se prepričajte, da uporabljate najnovejšo različico.

## Varnostni napotki

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Kompaktna vtičnica za uporabo na prostem**

**Ledvance Smart+ 4058075570979**

Kat. št.: **23 72 533**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

### **Prodajalec:**

---

### **Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

## Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



### Izjava EU o skladnosti

Številka dokumenta: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

Proizvajalec ali predstavnik: LEDVANCE GmbH

Naslov: Parkring 29-33

85748 Garching

Nemčija

Blagovna znamka: LEDVANCE

Tip izdelka: Kot je navedeno spodaj

Oznaka izdelka: Pametna vtičnica

Glej priložen seznam.

Označeni izdelki so skladni z ustrezno usklajevalno zakonodajo Unije:

- 2014/35/EU** Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o označevanju na trgu električne opreme, namenjene za uporabo v določenih napetostnih mejah.
- 2014/30/EU** Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti.
- 2009/125/ES in spremembe** Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi ovkira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovno izdelkov povezanih z energijo.
- 2019/2020, 7. člen** 7. člen Uredbe Komisije (EU) 2019/2020 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovno svetlobnih virov in ločenih krmilnih naprav na podlagi Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta Uredba Komisije (ES) o izvajanju Direktive 2005/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovno neusmerjenih gospodinjskih svetil.
- 244/2009 in spremembe** Uredba Komisije (ES) št. 244/2009 z dne 1. aprila 2009, ki dopolnjuje Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovno za smerne sijalke, svetleče diodne sijalke in povezano opremo.
- 2011/65/EU in spremembe** Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi; Uradni list EU L174, 1.7.2011, str. 88-110.
- 2014/53/EU** Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o uskladitvi zakonodaje držav članic o označevanju, ki je na voljo na trgu radijske opreme in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES.

Zadnji dve števki leta, v katerem je bila dodeljena oznaka CE: 21

Kraj in datum podpisa: 12. marec 2021

Podpis: \_\_\_\_\_

Upravljanje kakovosti

Zagotavljanje kakovosti

Imena: Scheyer, Yannick

Shufen, Chen

Kontakt službe za stranke: LEDVANCE GmbH, Steinerne Furt 62, 86167 Augsburg, Nemčija

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca. Potrjuje skladnost z navedenimi direktivami, vendar ne pomeni jamstva za lastnosti.

## Izjava EU o skladnosti

### Priloga

Številka dokumenta: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

Skladnost imenovanih izdelkov z določbami **Direktive EU o nizki napetosti 2014/35/EU** je podana v skladu z naslednjimi evropskimi standardi ali drugimi specifikacijami. Če druge ni drugače navedeno, velja izdaja / sprememba, kot je navedeno spodaj.

<input type="checkbox"/> <b>ES 6015:</b> 1995 + A1:1995 + A2:2007	Tlivni starterji za fluorescenčne sijalke
<input type="checkbox"/> <b>ES 60432-1:</b> 2000 + A1:2005 + A2:2012	Žarnice z žarilno nitko - Varnostne specifikacije - 1. del: Žarnice z volframovo žarilno nitko za gospodinjske in podobne splošne namene razsvetljave
<input type="checkbox"/> <b>ES 60432-2:</b> 2000 + A1:2005 + A2:2012	Žarnice z žarilno nitko - Varnostne specifikacije - 2. del: Halogenske žarnice z volframovo žarilno nitko za gospodinjske in podobne splošne namene razsvetljave
<input type="checkbox"/> <b>ES 60432-3:</b> 2013	Žarnice z žarilno nitko – Varnostne specifikacije – 3. del: Halogenske žarnice z volframovo žarilno nitko (ne za vozila)
<input type="checkbox"/> <b>ES 60598-1:</b> 2015 + A1:2018	Svetilke – 1. del: Splošne zahteve in preizkusi
<input type="checkbox"/> <b>ES 60598-2-1:</b> 1989	Svetilke: 2-1. del: Posebne zahteve: Trajno nameščene svetilke za splošno uporabo
<input type="checkbox"/> <b>ES 60598-2-2:</b> 2012	Svetilke – 2-2. del: Posebne zahteve – Vgradne svetilke
<input type="checkbox"/> <b>ES 60598-2-3:</b> 2003 + A1:2011	Svetilke – 2-3. del: Posebne zahteve – Svetilke za cestno in ulično razsvetljavo
<input type="checkbox"/> <b>ES 60598-2-4:</b> 2018	Svetilke – 2-4. del: Posebne zahteve – Prenosne svetilke za splošno uporabo
<input type="checkbox"/> <b>ES 60598-2-5:</b> 2015	Svetilke – 2-5. del: Posebne zahteve – Žarometi in sojniki
<input type="checkbox"/> <b>ES 60598-2-6:</b> 1994 + A1:1997	Svetilke – 2-6. del: Posebne zahteve – Svetilke z vgrajenimi transformatorji ali pretvorniki za žarnice
<input type="checkbox"/> <b>ES 60598-2-7:</b> 1989 + A2: 1996 + A13:1997	Svetilke – 2-7. del: Posebne zahteve – Prenosne svetilke za uporabo na vrtovih
<input type="checkbox"/> <b>ES 60598-2-8:</b> 2013	Svetilke – 2-8. del: Posebne zahteve – Ročne svetilke
<input type="checkbox"/> <b>ES 60598-2-10:</b> 2003	Svetilke – 2-10. del: Posebne zahteve – Prenosne svetilke za otroke
<input type="checkbox"/> <b>ES 60598-2-12:</b> 2013	Svetilke – 2-12. del: Posebne zahteve - Nočne luči nameščene v glavno vtičnico
<input type="checkbox"/> <b>ES 60598-2-13:</b> 2006 + A1 2012	Svetilke – 2-13. del: Posebne zahteve – V tla vgrajene svetilke
<input type="checkbox"/> <b>ES 60598-2-20:</b> 2015	Svetilke – 2-20. del: Posebne zahteve – Svetlobne verige
<input type="checkbox"/> <b>ES 60598-2-22:</b> 2014	Svetilke – 2-22. del: Posebne zahteve – Svetilke za razsvetljavo v sili
<input type="checkbox"/> <b>ES 60598-2-24:</b> 2013	Svetilke – 2-24. del: Posebne zahteve – Svetilke z omejenimi površinskimi temperaturami
<input type="checkbox"/> <b>ES 60950-1:</b> 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013	Oprema za informacijsko tehnologijo – Varnost – 1. del: Splošne zahteve
<input type="checkbox"/> <b>ES 60968:</b> 2015	Sijalke za splošno razsvetljavo z vgrajeno predstikalno napravo - Varnostne zahteve – Splošne zahteve
<input type="checkbox"/> <b>ES 61195:</b> 1999 + A1:2013 + A2:2015	Fluorescenčne sijalke z dvema vznožkoma – Varnostne zahteve

## Izjava EU o skladnosti

### Priloga

Številka dokumenta: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

Skladnost imenovanih izdelkov z določbami **Direktive EU o nizki napetosti 2014/35/EU** je podana v skladu z naslednjimi evropskimi standardi ali drugimi specifikacijami. Če druge ni drugače navedeno, velja izdaja / sprememba, kot je navedeno spodaj.

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>ES 61199:</b><br>2011 + A2:2015                           | Fluorescenčne sijalke z enim vznožkom – Varnostne zahteve  |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 61347-1:</b><br>2015                                   | Krmilna stikalna naprava za sijalke- 1. del: Splošne in varnostne zahteve  |
| <b>ES 61347-2-1:</b><br>2001 + A1:2006 +<br>A2:2014                                   | Krmilna stikalna naprava – 2-1. del: Splošne zahteve za naprave za zagon (ki niso tlivni starterji)  |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 61347-2-2:</b><br>2012                                 | Krmilna stikalna naprava – 2-2. del: Posebne zahteve za enosmerno ali izmenično napajane elektronske pretvornike za žarnice  |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 61347-2-3:</b><br>2011                                 | Krmilne stikalne naprave za sijalke – 2-3. del:<br>Posebne zahteve za izmenično napajane elektronske predstikalne naprave za fluorescenčne sijalke   |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 61347-2-7:</b><br>2012                                 | Krmilna stikalna naprava – 2-7. del: Posebne zahteve za enosmerno napajane elektronske predstikalne naprave za nujno razsvetljavo  |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 61347-2-8:</b><br>2001 + A1:2006                       | Krmilne stikalne naprave za sijalke – 2-8. del:<br>Posebne zahteve za predstikalne naprave za fluorescenčne sijalke  |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 61347-2-9:</b><br>2013                                 | Krmilne stikalne naprave za sijalke – 2-9. del:<br>Posebne zahteve za krmilne elektromagnete stikalne naprave za sijalke (razen fluorescenčnih sijalk)                                       |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 61347-2-10:</b><br>2001 + A1:2009                      | Krmilne stikalne naprave za sijalke – 2-10. del:<br>Posebne zahteve za elektronske razsmernike in pretvornike za visokofrekvenčno obratovanje cevnih razelektrilnih sijalk (neonskih sijalk) |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 61347-2-11:</b><br>2001                                | Krmilne stikalne naprave za sijalke – 2-11. del:<br>Posebne zahteve za različne elektronske sisteme v terminalih   |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 61347-2-12:</b><br>2005 + A1:2010                      | Krmilne stikalne naprave za sijalke – 2-12. del: Posebne zahteve za elektronske predstikalne naprave za sijalke z enosmernim ali izmeničnim napajanjem (razen fluorescenčnih sijalk)         |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 61347-2-13:</b><br>2014                                | Krmilne stikalne naprave za sijalke – 2-13. del:<br>Posebne zahteve za enosmerno ali izmenično napajano elektronsko krmilno napravo za module LED  |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 61549:</b><br>2003 + A1:2005 +<br>A2:2010 +<br>A3:2012 | Razne žarnice in sijalke   |
| <input type="checkbox"/> <b>ES IEC 62031:</b><br>2008 + A1:2013 +<br>A2:2015          | Moduli LED za splošno razsvetljavo - Varnostne specifikacije   |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 62034:</b><br>2012                                     | Samodejni testni sistemi za baterijsko osvetlitev v sili   |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 62035:</b><br>2014                                     | Razelektrilne sijalke (razen fluorescenčne sijalke) – Varnostne specifikacije  |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 62368-1:</b><br>2014                                   | Oprema za avdio/video, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo – 1. del:<br>Varnostne zahteve  |

## Izjava EU o skladnosti

### Priloga

Številka dokumenta: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

Skladnost imenovanih izdelkov z določbami **Direktive EU o nizki napetosti 2014/35/EU** je podana v skladu z naslednjimi evropskimi standardi ali drugimi specifikacijami. Če druge ni drugače navedeno, velja izdaja / sprememba, kot je navedeno spodaj.

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>ES 62493:</b><br>2015                                 | Ocenjevanje opreme za razsvetljavo glede izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem  |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 62532:</b><br>2011                                 | Fluorescenčne indukcijske sijalke – Varnostne specifikacije  |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 62560:</b><br>2012 + A1:2015                       | LED-sijalke za mešano svetlubo pri splošni razsvetljavi pri napetosti nad 50 V – Varnostne specifikacije   |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 62838:</b><br>2016                                 | Polintegrirane sijalke LED za splošno razsvetljavo z napajalnimi napetostmi, ki ne presegajo efektivne izmenične napetosti 50 V ali nevalovite enosmerne napetosti 120 V - Varnostna specifikacija<br>Potrošniško blago z napetostjo pod 50 V ureja Direktiva 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov (GPSD). |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 60669-2-1:</b><br>2004 + A1:<br>2009 +<br>A12:2010 | Stikala za gospodinjstva in podobne nepremične električne inštalacije – 2-1. del: Posebne zahteve – Elektronska stikala (IEC 60669-2-1:2002, spremenjen) / popravljen in natisnjen v 2007 -12  |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 62471:</b><br>2008                                 | Fotobiološka varnost sijalk in sistemov s sijalkami  |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 62733:</b><br>2015                                 | Programabilne komponente v elektronski krmilni napravi svetilk   |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 62776:</b><br>2015                                 | Dvopolne LED-sijalke za splošno razsvetljavo – Varnostne specifikacije   |
| <input type="checkbox"/>  |  |

## Izjava EU o skladnosti

### Priloga

Številka dokumenta: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

Skladnost imenovanih izdelkov z določbami **Direktive EU o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU** podana v skladu z naslednjimi evropskimi standardi ali drugimi specifikacijami. Če drugje ni drugače navedeno, velja izdaja / sprememba, kot je navedeno spodaj.

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>ES IEC 55015:</b><br>2013 + A1:2015 | Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za radijske motnje električne razsvetljave in podobne opreme   |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 61000-3-2:</b><br>2014           | Elektromagnetna združljivost (EMC) – 3-2. del: Mejne vrednosti – Mejne vrednosti za oddajanje harmonskih tokov (vhodni tok opreme do vključno 16 A na fazo)   |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 61000-3-3:</b><br>2013           | Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-3. del: Omejitve - Omejitve napetostnih sprememb, napetostnih kolebanj in flikerja v javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z naznačenim tokom $\leq 16$ A na fazo, ki niso predmet pogojevane priključitve |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 61547:</b><br>2009               | Oprema za splošno razsvetljavo - Zahteve glede elektromagnetne odpornosti (imunosti)  |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 50498:</b><br>2010               | Elektromagnetna združljivost (EMC)-   |
| <input type="checkbox"/> <b>ES IEC 61058-1:</b><br>2018         | Skupina standardov za elektronsko opremo za naknadno vgradnjo v vozila<br>Stikala za naprave - 1. del: Splošne zahteve  |
| <input type="checkbox"/>  |   |

## Izjava EU o skladnosti

### Priloga

Številka dokumenta: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

Skladnost imenovanih izdelkov z določbami **Direktive EU o okoljsko primerni zasnovi (ERP) 2009/125/ES** je podana v skladu z naslednjimi evropskimi standardi ali drugimi specifikacijami. Če drugje ni drugače navedeno, velja izdaja / sprememba, kot je navedeno spodaj.

- ES 62442-1:** Energijska učinkovitost krmilne stikalne naprave žarnic – 1. del: Krmilna stikalna naprava za fluoroscenčne sijalke - Metoda merjenja za določitev skupne vhodne moči tokokrogov krmilne stikalne naprave in učinkovitosti krmilne stikalne naprave  
2018
- ES IEC 62662-2:** Energijska učinkovitost krmilne stikalne naprave žarnic – 2. del: Krmilna stikalna naprava za visokointenzivnostne sijalke na razelektronje - Metoda merjenja za določitev učinkovitosti krmilne stikalne naprave  
2019
- ES 62442-3:** Energijska učinkovitost krmilne stikalne naprave žarnic – 3. del: Krmilna stikalna naprava za halogenske sijalke in LED-module - Metoda merjenja za določitev učinkovitosti krmilne stikalne naprave  
2019
- 

---

## Izjava EU o skladnosti

### Priloga

Številka dokumenta: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

Skladnost imenovanih izdelkov z določbami **Direktive EU o omejevanju uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS) 2011/65/EU** je podana v skladu z naslednjimi evropskimi standardi ali drugimi specifikacijami. Če drugje ni drugače navedeno, velja izdaja / sprememba, kot je navedeno spodaj.

- ES 50581:** Tehnična dokumentacija za oceno električnih in elektronskih izdelkov glede omejevanja nevarnih snovi  
2012

## Izjava EU o skladnosti

### Priloga

Številka dokumenta: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

Skladnost imenovanih izdelkov z določbami **Direktive o radijski opremi in telekomunikacijski terminalske opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme 2014/53/EU** je podana v skladu z naslednjimi evropskimi standardi ali drugimi specifikacijami. Če drugje ni drugače navedeno, velja izdaja / sprememba, kot je navedeno spodaj.

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ETSI ES 300 328 V2.2.2</b>                | Širokopasovni prenosni sistemi - Oprema za prenos podatkov v frekvenčnem pasu 2,4 GHz ISM, ki uporablja širokopasovne modulacijske tehnike - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direkcie 2014/53/EU  |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 300 440 V2.1.1 in V2.2.</b>                       | Naprave kratkega doseg (SRD) - Radijska oprema, ki se uporablja v frekvenčnem območju od 1 GHz do 40 GHz - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ETSI ES 301 489-1 V2.2.3</b>              | Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 1. del: Splošne tehnične zahteve - Harmonizirani standard za elektromagnetno združljivost, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) Direktive 2014/53/EU in bistvene zahteve člena 6 Direktive 2014/30/EU |
| <input type="checkbox"/> <b>Osnutek ES 301 489-3 V2.1.1</b>                      | Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 3. del: Posebni pogoji za naprave kratkega doseg (SRD), deluječe na frekvencah med 9 kHz in 246 GHz - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) Direktive 2014/53/EU               |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ETSI ES 301 489-17 V3.2.4</b>             | Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 17. del: Posebni pogoji za širokopasovne sisteme za prenos podatkov - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) Direktive 2014/53/EU   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>EN IEC62311: 2020</b>                     | Ocena elektronske in električne opreme glede omejevanja izpostavljenosti ljudi elektromagnetskim sevanjem (0 Hz do 300 GHz)  |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 50663:2017</b>                                    | Splošni standard za oceno nizkonapetostne elektronske in električne opreme glede omejevanja izpostavljenosti ljudi elektromagnetnemu sevanju (10 MHz - 300 GHz)  |
| <input type="checkbox"/> <b>ES 50665:2017</b>                                    | Splošni standard za oceno elektronske in električne opreme glede omejevanja izpostavljenosti ljudi elektromagnetnemu sevanju (0 Hz - 300 GHz)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>IEC 60884-1: 2002 + A1:2006 + A2:2013</b> | Vtiči in vtičnice za gospodinjstvo in podobne namene - 1. del: Splošne zahteve   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>IEC 60884-2-5: 2017</b>                   | Vtiči in vtičnice za gospodinjstvo in podobne namene - 1. del: Splošne zahteve   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>DIN VDE 0620-2-1: 2016 + A1:2017</b>      | Vtiči in vtičnice za gospodinjstvo in podobne namene - 2-1. del: Splošne zahteve za vtiči in prenosne vtičnice   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>IEC 61058-1: 2016</b>                     | Stikala za naprave - 1. del: Splošne zahteve   |
| <input type="checkbox"/> <b>IEC 61058-1-1: 2016</b>                              | Stikala za naprave - 1-1. del: Zahteve za mehanska stikala   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>IEC 61058-1-2: 2016</b>                   | Stikala za naprave - 1-2. del: Zahteve za elektronska stikala  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ES IEC 61058-1: 2018</b>                  | Stikala za naprave - 1-2. del: Zahteve za elektronska stikala  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>IEC 60730-1: 2013</b>                     | Avtomatske električne krmilne naprave - 1. del: Splošne zahteve  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>IEC 60730-2-7: 2015</b>                   | Avtomatske električne krmilne naprave - 2-7. del: Posebne zahteve za stikalne ure in časovna stikala   |
| <input type="checkbox"/> <b>BS 1363-3: 2016</b>                                  | 13 A vtiči, vtičnice, adapterji in priključne enote. Specifikacija za adapterje  |
| <input type="checkbox"/>   |  |

Ledvance, proizvajalec: Ledvance GmbH, Steinerne Furt 62, 86167 Augsburg, Nemčija.

**Izjava EU o skladnosti**  
**Priložen seznam**

Številka dokumenta: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

---

Seznam izdelkov:

AC31267----KOMPAKTNA PAMETNA WLAN-VTIČNICA ZA UPORABO NA PROSTEM

## Izvirna izjava EU o skladnosti

### EU Declaration of Conformity



Document number: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

Manufacturer or representative: LEDVANCE GmbH

Address: Parkring 29-33  
85748 Garching  
Germany

Brand name or trade mark: LEDVANCE

Product type: As specified below

Product designation: Smart Plug

See attached list

The designated product(s) is (are) in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 2014/35/EU<br>and amendments                                  | Directive of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits  |
| <input type="checkbox"/> 2014/30/EU<br>and amendments                                  | Directive of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility  |
| <input type="checkbox"/> 2009/125/EC<br>and amendments, incl.<br><br>2019/2020, Art. 7 | Directive of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products<br><br>Article 7 of Commission Regulation (EU) 2019/2020 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for light sources and separate control gears pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council |
| <input type="checkbox"/> 244/2009<br>and amendments                                    | Commission Regulation (EC) implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps  |
| <input type="checkbox"/> 245/2009<br>and amendments                                    | Commission Regulation (EC) implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps   |
| <input type="checkbox"/> 1194/2012<br>and amendments                                   | Commission Regulation (EU) No 1194/2012 of 12 December 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU<br>and amendments                       | Directive of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2014/53/EU<br>and amendments                       | Directive of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC   |

Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 21

Place and date of signatures: Mar.12,2021

Signatures:

Quality Management

Quality Assurance

Names:

Scheyer, Yannick

Shufen, Chen

Customer service contact: LEDVANCE GmbH, Steinerne Furt 62, 86167 Augsburg, Deutschland

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer or representative. It certifies compliance with the indicated Directives, but implies no warranty of properties

## EU Declaration of Conformity

### Annex

Document number: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European **Low Voltage Directive 2014/35/EU** is given by the compliance with the following European Standard(s) or other specifications. If not elsewhere/otherwise indicated the edition/amendment as referenced below applies.

<input type="checkbox"/>	<b>EN 60155:</b> 1995 + A1:1995 + A2:2007	Glow-starters for fluorescent lamps
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60432-1:</b> 2000 + A1:2005 + A2:2012	Incandescent lamps — Safety specifications — Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60432-2:</b> 2000 + A1:2005 + A2:2012	Incandescent lamps — Safety specifications — Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60432-3:</b> 2013	Incandescent lamps — Safety specifications — Part 3: Tungsten halogen lamps (non-vehicle)
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60598-1:</b> 2015 + A1:2018	Luminaires — Part 1: General requirements and tests
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60598-2-1:</b> 1989	Luminaires — Part 2-1: Particular requirements — Fixed general purpose luminaires
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60598-2-2:</b> 2012	Luminaires — Part 2-2: Particular requirements — Recessed luminaires
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60598-2-3:</b> 2003 + A1:2011	Luminaires — Part 2-3: Particular requirements — Luminaires for road and street lighting
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60598-2-4:</b> 2018	Luminaires — Part 2-4: Particular requirements — Portable general purpose luminaires
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60598-2-5:</b> 2015	Luminaires — Part 2-5: Particular requirements — Floodlights
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60598-2-6:</b> 1994 + A1:1997	Luminaires — Part 2-6: Particular requirements — Luminaires with built-in transformers for filament lamps
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60598-2-7:</b> 1989 + A2:1996 + A13:1997	Luminaires — Part 2-7: Particular requirements — Portable luminaires for garden use
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60598-2-8:</b> 2013	Luminaires — Part 2-8 : Particular requirements — Handlamps
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60598-2-10:</b> 2003	Luminaires — Part 2-10: Particular requirements — Portable luminaires for children
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60598-2-12:</b> 2013	Luminaires — Part 2-12: Particular requirements — Mains socket-outlet mounted nightlights
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60598-2-13:</b> 2006 + A1 2012	Luminaires — Part 2-13: Particular requirements — Ground recessed luminaires
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60598-2-20:</b> 2015	Luminaires — Part 2-20: Particular requirements — Lighting chains
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60598-2-22:</b> 2014	Luminaires — Part 2-22: Particular requirements — Luminaires for emergency lighting
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60598-2-24:</b> 2013	Luminaires - Part 2-24: Particular requirements - Luminaires with limited surface temperatures
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60950-1:</b> 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013	Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60968:</b> 2015	Self-ballasted lamps for general lighting services — Safety requirements
<input type="checkbox"/>	<b>EN 61195:</b> 1999 + A1:2013 + A2:2015	Double-capped fluorescent lamps — Safety specifications

## EU Declaration of Conformity

### Annex

Document number: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European **Low Voltage Directive 2014/35/EU** is given by the compliance with the following European Standard(s) or other specifications. If not elsewhere/otherwise indicated the edition/amendment as referenced below applies.

<input type="checkbox"/>	<b>EN 61199:</b> 2011 + A2:2015	Single-capped fluorescent lamps — Safety specifications
<input type="checkbox"/>	<b>EN 61347-1:</b> 2015	Lamp controlgear — Part 1: General and safety requirements
<input type="checkbox"/>	<b>EN 61347-2-1:</b> 2001 + A1:2006 + A2:2014	Lamp controlgear — Part 2-1: Particular requirements for starting devices (other than glow starters)
<input type="checkbox"/>	<b>EN 61347-2-2:</b> 2012	Lamp controlgear — Part 2-2: Particular requirements for d. c. or a. c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps
<input type="checkbox"/>	<b>EN 61347-2-3:</b> 2011	Lamp controlgear — Part 2-3: Particular requirements for a. c. and/or d. c. supplied electronic ballasts for fluorescent lamps
<input type="checkbox"/>	<b>EN 61347-2-7:</b> 2012	Lamp controlgear — Part 2-7: Particular requirements for battery supplied electronic controlgear for emergency lighting (self-contained)
<input type="checkbox"/>	<b>EN 61347-2-8:</b> 2001 + A1:2006	Lamp controlgear — Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps
<input type="checkbox"/>	<b>EN 61347-2-9:</b> 2013	Lamp controlgear — Part 2-9: Particular requirements for ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)
<input type="checkbox"/>	<b>EN 61347-2-10:</b> 2001 + A1:2009	Lamp controlgear — Part 2-10: Particular requirements for electronic invertors and convertors for high-frequency operation of cold start tubular discharge lamps (neon tubes)
<input type="checkbox"/>	<b>EN 61347-2-11:</b> 2001	Lamp controlgear — Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronic circuits used with luminaires
<input type="checkbox"/>	<b>EN 61347-2-12:</b> 2005 + A1:2010	Lamp controlgear — Part 2-12: Particular requirements for d. c. or a. c. supplied electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)
<input type="checkbox"/>	<b>EN 61347-2-13:</b> 2014	Lamp controlgear — Part 2-13: Particular requirements for d. c. or a. c. supplied electronic controlgear for LED modules
<input type="checkbox"/>	<b>EN 61549:</b> 2003 + A1:2005 + A2:2010 + A3:2012	Miscellaneous lamps
<input type="checkbox"/>	<b>EN 62031:</b> 2008 + A1:2013 + A2:2015	LED modules for general lighting — Safety specifications
<input type="checkbox"/>	<b>EN 62034:</b> 2012	Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting
<input type="checkbox"/>	<b>EN 62035:</b> 2014	Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) — Safety specifications
<input type="checkbox"/>	<b>EN 62368-1:</b> 2014	Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements

## EU Declaration of Conformity

### Annex

Document number: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European **Low Voltage Directive 2014/35/EU** is given by the compliance with the following European Standard(s) or other specifications. If not elsewhere/otherwise indicated the edition/amendment as referenced below applies.

<input type="checkbox"/>	<b>EN 62493:</b> 2015	Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields
<input type="checkbox"/>	<b>EN 62532:</b> 2011	Fluorescent induction lamps — Safety specifications
<input type="checkbox"/>	<b>EN 62560:</b> 2012 + A1:2015	Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V — Safety specifications
<input type="checkbox"/>	<b>EN 62838:</b> 2016	LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety specifications Consumer goods with a voltage below 50 V are dealt with by the General Product Safety Directive (GPSD) 2001/95/EC
<input type="checkbox"/>	<b>EN 60669-2-1:</b> 2004 + A1:2009 + A12:2010	Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic switches (IEC 60669-2-1:2002, modified) / Corrected and reprinted in 2007-12
<input type="checkbox"/>	<b>EN 62471:</b> 2008	Photobiological safety of lamps and lamp systems
<input type="checkbox"/>	<b>EN 62733:</b> 2015	Programmable components in electronic lamp controlgear
<input type="checkbox"/>	<b>EN 62776:</b> 2015	Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications
<input type="checkbox"/>		

## EU Declaration of Conformity

### Annex

Document number: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

---

The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European **EMC Directive, 2014/30/EU** is given by the compliance with the following European Standard(s) or other specifications. If not elsewhere/otherwise indicated the edition/amendment as referenced below applies.

- |                          |                                    |   |
|--------------------------|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <b>EN 55015:</b><br>2013 + A1:2015 | Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment   |
| <input type="checkbox"/> | <b>EN 61000-3-2:</b><br>2014       | Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current $\leq 16$ A per phase)  |
| <input type="checkbox"/> | <b>EN 61000-3-3:</b><br>2013       | Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low voltage supply systems, for equipment with rated current $\leq 16$ A per phase and not subjected to conditional connection |
| <input type="checkbox"/> | <b>EN 61547:</b><br>2009           | Equipment for general lighting purposes — EMC immunity requirements   |
| <input type="checkbox"/> | <b>EN 50498: 2010</b>              | Electromagnetic compatibility (EMC) –<br>Product family standard for aftermarket electronic equipment in vehicles   |
| <input type="checkbox"/> | <b>EN IEC 61058-1:</b><br>2018     | Switches for appliances - Part 1: General requirements  |
| <input type="checkbox"/> |                                    |   |

## EU Declaration of Conformity

### Annex

Document number: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

---

The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European **eco design (ERP) Directive 2009/125/EC** is given by the compliance with the following European Standard(s). If not elsewhere/otherwise indicated the edition/amendment as referenced below applies.

- EN 62442-1:**  
2018  
Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
- EN IEC 62442-2:**  
2019  
Energy performance of lamp controlgear –  
Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) – Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
- EN IEC 62442-3:**  
2019  
Energy performance of lamp controlgear –  
Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules – Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
- 

---

## EU Declaration of Conformity

### Annex

Document number: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

---

The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European Directive **2011/65/EU (RoHS)** is given by the compliance with the following European Standard(s) or other specifications. If not elsewhere/otherwise indicated the edition/amendment as referenced below applies.

- EN 50581:**  
2012  
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
-

## EU Declaration of Conformity

### Annex

Document number: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

The conformity of the designated product(s) with the provisions of the European **Radio Equipment Directive 2014/53EU** is given by the compliance with the following European Standard(s). If not elsewhere/otherwise indicated the edition/amendment as referenced below applies.

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ETSI EN 300 328 V2.2.2</b>	Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
<input type="checkbox"/>	<b>EN 300 440 V2.1.1&amp;V2.2.</b>	Short Range Devices (SRD) ; Radio equipment to be used in the 1GHz to 40GHz frequency range; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ETSI EN 301 489-1 V2.2.3</b>	Electro Magnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU
<input type="checkbox"/>	<b>Draft EN 301 489-3 V2.1.1</b>	Electro Magnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4</b>	Electro Magnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>EN IEC 62311: 2020</b>	Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)
<input type="checkbox"/>	<b>EN 50663: 2017</b>	Generic standard for assessment of low power electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (10 MHz - 300 GHz)
<input type="checkbox"/>	<b>EN 50665: 2017</b>	Generic standard for assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>IEC 60884-1: 2002 + A1:2006 + A2:2013</b>	Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part1: General requirements
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>IEC 60884-2-5: 2017</b>	Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part1: General requirements
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DIN VDE 0620-2-1: 2016 + A1:2017</b>	Plugs and socket outlets for household and similar purposes Part 2-1: General requirements on Plugs and portable socket-outlets
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>IEC 61058-1: 2016</b>	Switches for appliances - Part 1: General requirements
<input type="checkbox"/>	<b>IEC 61058-1-1: 2016</b>	Switches for appliances - Part 1-1: Requirements for mechanical switches
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>IEC 61058-1-2: 2016</b>	Switches for appliances - Part 1-2: Requirements for electronic switches
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>EN IEC 61058-1: 2018</b>	Switches for appliances - Part 1-2: Requirements for electronic switches
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>IEC 60730-1: 2013</b>	Automatic electrical controls - Part 1: General requirements
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>IEC 60730-2-7: 2015</b>	Automatic electrical controls - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches
<input type="checkbox"/>	<b>BS 1363-3: 2016</b>	13 A plugs, socket-outlets, adaptors and connection units. Specification for adaptors
<input type="checkbox"/>		

Ledvance, proizvajalec: Ledvance GmbH, Steinerne Furt 62, 86167 Augsburg, Nemčija.

**EU Declaration of Conformity**  
**Attached list**

Document number: 2021 / 9C1-4044108-EN-00

---

Product list:

AC31267---SMART WIFI COMPACT OUTDOOR PLUG