



NAVODILA ZA UPORABO
Temperaturni krmilnik Renkforce

Kataloška št.: 13 91 579



Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	3
Aktualna navodila za uporabo	3
Razlaga simbolov	3
Varnostni napotki	3
Napotki za baterije/akumulatorje	4
Značilnosti in funkcije	5
Priprava na uporabo in upravljanje	5
a) Vstavljanje/menjava baterij	5
b) Nastavitev časa	5
c) Vzpostavitev povezave med sprejemnikom in temperaturnim krmilnikom	6
d) Brisanje povezanega sprejemnika	7
e) Izbera načina ogrevanja ali načina hlajenja	7
f) Ročni vklop/izklop porabnika	7
Na sprejemniku	7
Z upravljalno tipko na temperaturnem krmilniku	7
g) Izbera in nastavitev programa	7
h) Ročna nastavitev temperature	8
i) Izbera načina delovanja („AUTO“, „MANU“, „CANCEL“)	9
Način delovanja „AUTO“	9
Način delovanja „MANU“	9
Način delovanja „CANCEL“	9
j) Potrditev postopka preklapljanja	9
k) Montaža/postavitev temperaturnega krmilnika	9
Domet	10
Izjava o skladnosti (DoC)	10
Vzdrževanje in čiščenje	10
Odstranjevanje	11
a) Splošno	11
b) Baterije in akumulatorji	11
Tehnični podatki	11
Garancijski list	13

Predvidena uporaba

Ta izdelek je namenjen temperaturno krmiljenemu brezžičnem vklapljanju in izklapljanju električnega porabnika prek ustreznega sprejemnika (ni priložen) sistema za brezžično preklapljanje RS2W. Električni porabnik lahko tudi ročno vklapljate ali izklapljate.

Napajanje temperaturnega krmilnika poteka z 2 baterijama tipa AAA/Micro. Temperaturni krmilnik lahko preklapljate med načinom ogrevanja in načinom hlajenja, tako da lahko krmilite grelnik ali klimatsko napravo. Z 8 različnimi preklopnimi programi, ki delujejo neodvisno drug od drugega, lahko določite preklopne čase za en sam dan, za vse delovne dneve (ponedeljek – petek) ali za ves teden (ponedeljek – nedelja).

Pozorno preberite ta navodila za uporabo in jih dobro shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg tega pa so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd. Celotnega izdelka ne smete spremnjati oz. predelovati! Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke!

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Temperaturni krmilnik
- Navodila za uporabo

Aktualna navodila za uporabo

1. Za prenos aktualnih navodil za uporabo v spletnem brskalniku odprite spletno stran www.conrad.com/downloads ali pa skenirajte QR-kodo, ki jo vidite desno.
2. Izberite vrsto dokumenta in jezik, nato pa v iskalnik vnesite ustrezeno kataloško številko. Po opravljenem postopku iskanja si lahko prenesete najdene dokumente.



Razlaga simbolov



Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali upravljanju naprave.



Simbol puščice opozarja na posebne nasvete in napotke glede upravljanja izdelka.

Varnostni napotki



Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe izdelka ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije!

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena.
- Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke. Izdelek postavite na mesto, kjer ga otroci ne bodo mogli doseči.
- Izdelek lahko uporabljate samo v suhih, zaprtih prostorih. Zaščitite ga pred vлагo ali mokrotom!
- Izdelek ne sme biti izpostavljen ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali močnim vibracijam. Izdelek se ne sme nahajati v bližini močnih magnetnih polj, ki jih oddajajo stroji, elektromotorji ali zvočniki.
- Delovanje v okoljih z veliko prahu, vnetljivimi plini, hlapi ali topili ni dovoljeno. Obstaja nevarnost eksplozije in požara!
- Tega izdelka ne uporabljajte v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Čeprav oddajnik oddaja le relativno šibke brezzične signale, lahko ti povzročijo motnje v delovanju naprav, ki človeka ohranjajo pri življenju. Isto velja morda tudi na drugih območjih.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašemu otroku lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnjajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Batterie-/Akku-Hinweise

- Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke.
- Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Prazne baterije/akumulatorje pravočasno zamenjajte, saj lahko prazne ali stare baterije/akumulatorji iztekajo.
- Iztečene ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.
- Tekočine, ki lahko iztekajo iz baterij/akumulatorjev, so kemično zelo agresivne. Predmeti ali površine, ki pridejo v stik s temi tekočinami, se lahko deloma precej poškodujejo. Iz tega razloga baterije/akumulatorje shranujte na ustreznom mestu.
- Baterij/akumulatorjev nikoli ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne bo prišlo do kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Navadnih, nepolnilnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Navadnih, nepolnilnih baterij nikoli ne mešajte z akumulatorji.
- Ne mešajte baterij/akumulatorjev v različnih stanjih (npr. polne in delno polne baterije).
- Ko menjavate baterije/akumulatorje, vedno zamenjajte celoten komplet.
- Pri vstavljanju baterij/akumulatorjev bodite vedno pozorni na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).

→ Možno je tudi napajanje temperaturnega krmilnika s polnilnimi baterijami. Vendar pa je zaradi manjše napetosti (navadna baterija = 1,5 V, polnilna baterija = 1,2 V) čas delovanja kraši, kontrast prikazovalnika pa prej začne upadati.

Iz tega razloga vam priporočamo, da uporabljate izključno kakovostne alkalne baterije in ne polnilnih baterij.

Značilnosti in funkcije

→ Upoštevajte tudi poglavje „Tehnični podatki“ na koncu teh navodil za uporabo.

- Napajanje z 2 baterijama/akumulatorskima baterijama tipa AAA/Micro
- Merjenje in prikaz temperature in vlažnosti zraka na mestu postavitve
- Možnost preklapljanja med načinom ogrevanja in načinom hlajenja
- Vzpostavitev povezave z enim sprejemnikom
- 8 preklopnih programov (za en sam dan v tednu, s časovnim obdobjem od ponedeljka do petka ali s časovnim obdobjem od ponedeljka do nedelje)
- Možnost ročnega upravljanja sprejemnika
- Brezžično krmiljenje sprejemnika (868 MHz tehnologija)
- Možnost montaže na steno ali postavitve na ravno podlago

Priprava na uporabo in upravljanje

a) Vstavljanje/menjava baterij

- Odprite baterijski predal na zadnji strani temperaturnega krmilnika in vanj vstavite dve bateriji tipa AAA/Micro ter pri tem upoštevajte pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).
- Za kratek čas se pojavi vsi segmenti prikazovalnika, nato se aktivira digitalna ura, desno na prikazovalniku pa je prikazana prva izmerjena vrednost temperature in vlažnosti zraka.
- Ponovno zaprite baterijski predal.

→ Baterijo je treba zamenjati, ko se kontrast prikazovalnika močno zmanjša. Pri menjavi baterij se vsa programiranja ohranijo. Na novo je treba nastaviti samo prikaz časa.

b) Nastavitev časa

- Tolikokrat kratko pritisnite tipko „FUNC“, dokler se levo na prikazovalniku ne pojavi napis „CANCEL“.
- Pritisnite in tako dolgo (pribl. 3 sekunde) držite tipko „FUNC“, dokler na prikazovalniku (nad prikazom časa) ne začne utripati prikaz dneva v tednu.
- Nastavite dan v tednu oz. časovno obdobje s tipko „+/ON“ oz. „-/OFF“. „MO“ = ponedeljek
„TU“ = torek
„WE“ = sreda
„TH“ = četrtek

„FR“ = petek

„SA“ = sobota

„SU“ = nedelja

- Kratko pritisnite tipko „FUNC“ za potrditev. Prikaz ur za prikaz časa utripa.
- Nastavite ure za prikaz časa s tipko „+/ON“ oz. „-/OFF“. Za hitro spreminjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
- Kratko pritisnite tipko „FUNC“ za potrditev. Prikaz minut za prikaz časa utripa.
- Nastavite minute za prikaz časa s tipko „+/ON“ oz. „-/OFF“. Za hitro spreminjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
- Kratko pritisnite tipko „FUNC“ za potrditev. S tem zapustite način nastavitev.

c) Vzpostavitev povezave med sprejemnikom in temperaturnim krmilnikom

→ Temperaturni krmilnik lahko krmili sprejemnik sistema za brezžično preklapljanje RS2W (npr. vtičnico za brezžično preklapljanje, ki sodi k sistemu). Uporaba drugih sprejemnikov ni možna.

Pred postopkom vzpostavljanja povezave upoštevajte navodila za uporabo uporabljenega sprejemnika sistema za brezžično preklapljanje RS2W.

Zatemnilnika sistema za brezžično preklapljanje RS2W ni možno uporabiti.

Med postopkom vzpostavljanja povezave poskrbite za minimalno razdaljo med temperaturnim regulatorjem in sprejemnikom, ki naj znaša od 20-30 cm. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da je postopek vzpostavljanja povezave neuspešen.

- Če je sprejemnik vključen, ga najprej izključite.

→ Sprejemnik (npr. vtičnica za brezžično preklapljanje) mora biti izključen (LED v upravljalni tipki ne sveti), v nasprotnem primeru ne morete izvesti postopka vzpostavljanja povezave.

- Na temperaturnem krmilniku aktivirajte postopek vzpostavljanja povezave. Pri tem tolikokrat kratko pritisnite tipko „FUNC“, dokler se levo na prikazovalniku ne pojavi napis „CANCEL“.

Nato pritisnite in 2 sekundi držite tipko „+/ON“, dokler v simbolu „“ ne začneta izmenično utripati obe puščici. Nato tipko izpustite.

Temperaturni krmilnik je nato pripravljen za vzpostavitev povezave s sprejemnikom.

- Pritisnite in tako dolgo držite (pribl. 3 sekunde) upravljalno tipko na sprejemniku, dokler na temperaturnem krmilniku v simbolu „“ ne nehata utripati puščici.
- Sprejemnik se vključi in s tem signalizira, da je postopek vzpostavljanja povezave zaključen.

→ Temperaturni krmilnik lahko vzpostavi povezavo s samo enim sprejemnikom (sprejemnik sistema za brezžično preklapljanje RS2W in ne zatemnilnik).

Ko aktivirate nov postopek vzpostavljanja povezave in vzpostavite povezavo z drugim sprejemnikom sistema za brezžično preklapljanje RS2W, se predhodno povezan sprejemnik izbriše/prepiše.

d) Brisanje povezanega sprejemnika

Ko želite izbrisati sprejemnik, ki je povezan s temperaturnim krmilnikom, upoštevajte naslednje korake:

- Na temperaturnem krmilniku aktivirajte postopek vzpostavljanja povezave. Pri tem tolkokrat kratko pritisnite tipko „FUNC“, dokler se levo na prikazovalniku ne pojavi napis „CANCEL“. Nato pritisnite in 2 sekundi držite tipko „+/ON“, dokler v simbolu „“ ne začneta izmenično utripati obe puščici. Nato tipko izpustite.
- Ponovno pritisnite in 2 sekundi držite tipko „+/ON“. Nato se povezan sprejemnik izbriše. Desna polovica simbola „“ in obe puščici izginejo.

e) Izbira načina ogrevanja ali načina hlajenja

→ V načinu ogrevanja se sprejemnik aktivira, ko je izmerjena temperatura **nizja** od nastavljene ciljne temperature. Ta način delovanja lahko uporabljate v kombinaciji z grehnikom.

V načinu hlajenja se sprejemnik aktivira, ko je izmerjena temperatura **višja** od nastavljene ciljne temperature. Ta način delovanja lahko uporabljate v kombinaciji s klimatsko napravo ali ventilatorjem.

- Tolikokrat kratko pritisnite tipko „FUNC“, dokler se levo na prikazovalniku ne pojavi napis „CANCEL“.
- Za preklapljanje med načinom ogrevanja in načinom hlajenja hkrati pritisnite in držite tipko „+/ON“ in „-/OFF“. V odvisnosti od izbranega načina se levo zgoraj na prikazovalniku pojavi ustrezni simbol:
„“ Način ogrevanja
„“ Način hlajenja

f) Ročni vklop/izklop porabnika

Na sprejemniku

Upoštevajte navodila za uporabo uporabljenega sprejemnika sistema za brezžično preklapljanje RS2W.

Z upravljalno tipko na temperaturnem krmilniku

- Tolikokrat kratko pritisnite tipko „FUNC“, dokler se levo na prikazovalniku ne pojavi napis „CANCEL“.
- S pritiskom tipke „+/ON“ lahko povezan sprejemnik vključite, s pritiskom tipke „-/OFF“ pa ga izključite.

g) Izbira in nastavitev programa

- Tolikokrat kratko pritisnite tipko „FUNC“, dokler se levo na prikazovalniku ne pojavi napis „AUTO“.

- S tipko „+/ON“ oz. „-/OFF“ izberite enega izmed 8 programov „PROG1“ do „PROG8“.
- Pritisnite in tako dolgo (pribl. 3 sekunde) držite tipko „FUNC“, dokler levo na prikazovalniku ne začne utripati prikaz temperature.
- Nastavite temperaturo s tipko „+/ON“ oz. „-/OFF“. Za hitro spremjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
- Kratko pritisnite tipko „FUNC“ za potrditev. Prikaz dneva v tednu utripa.
- Nastavite dan v tednu oz. časovno obdobje s tipko „+/ON“ oz. „-/OFF“. Nastavite lahko naslednje:
 „MO“ = ponedeljek
 „TU“ = torek
 „WE“ = sreda
 „TH“ = četrtek
 „FR“ = petek
 „SA“ = sobota
 „SU“ = nedelja
 „MO TU WE TH FR“ = ponedeljek do petek
 „MO TU WE TH FR SA SU“ = ponedeljek do nedelja
- Kratko pritisnite tipko „FUNC“. Prikaz ur za čas začetka utripa.
 Nato lahko vnesete časovno obdobje, v katerem se naj ohranja nastavljena temperatura (npr. od 08:00 do 17:00).

→ Upoštevajte, da se nastavljena časovna obdobja ne smejo prekrivati (npr. če bi nastavili program 1 od 08:00 do 17:00 in program 2 od 09:00 do 15:00). V nasprotnem primeru pride do tega, da se nekateri preklopni čas oz. temperature ne aktivirajo.

Če želite, da določena temperatura velja ves dan, potem kot čas začetka in čas konca nastavite enak čas.

- Nastavite ure za čas začetka s tipko „+/ON“ oz. „-/OFF“. Za hitro spremjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
- Kratko pritisnite tipko „FUNC“ za potrditev. Prikaz minut za čas začetka utripa.
- Nastavite minute za čas začetka s tipko „+/ON“ oz. „-/OFF“. Za hitro spremjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
- Kratko pritisnite tipko „FUNC“ za potrditev. Prikaz ur za čas konca utripa.
- Nastavite ure za čas konca s tipko „+/ON“ oz. „-/OFF“. Za hitro spremjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
- Kratko pritisnite tipko „FUNC“ za potrditev. Prikaz minut za čas konca utripa.
- Nastavite minute za čas konca s tipko „+/ON“ oz. „-/OFF“. Za hitro spremjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
- Kratko pritisnite tipko „FUNC“ za potrditev. S tem zapustite način nastavitev.

h) Ročna nastavitev temperature

- Tolikokrat kratko pritisnite tipko „FUNC“, dokler se levo na prikazovalniku ne pojavi napis „MANU“.
- Pritisnite in tako dolgo (pribl. 3 sekunde) držite tipko „FUNC“, dokler levo na prikazovalniku ne začne utripati prikaz temperature.

- Nastavite želeno temperaturo s tipko „+/ON“ oz. „-/OFF“. Za hitro spremjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
- Kratko pritisnite tipko „FUNC“ za potrditev.

→ Ročna nastavitev temperature ostane aktivirana za naslednjih 24 ur, nato pa ponovno preklopi v samodejni način delovanja.

i) Izbera načina delovanja („AUTO“, „MANU“, „CANCEL“)

Ko se temperaturni krmilnik ne nahaja v načinu nastavitev, lahko s kratkim pritiskanjem tipke „FUNC“ izberete način delovanja.

Način delovanja „AUTO“

Temperaturni krmilnik samodejno ohranja temperaturo v skladu z nastavljivo časov/dni v tednu v 8 programih „PROG1“ do „PROG8“.

Način delovanja „MANU“

Temperaturni krmilnik ohranja temperaturo po aktivaciji tega načina delovanja za obdobje 24 ur, potem ponovno preklopi v samodejni način delovanja.

Način delovanja „CANCEL“

Temperaturni krmilnik je deaktiviran, preklapljanje ne poteka.

j) Potrditev postopka preklapljanja

Posebnost sistema za brezžično preklapljanje RS2W, kamor sodi tudi temperaturni krmilnik, je ta, da imate na voljo povratno informacijo o uspešnem (ali neuspešnem) postopku preklapljanja.

Sprejemnik sprejem ukaza in izvedbo postopka preklapljanja javi nazaj oddajniku. Na ta način vedno veste, če je sprejemnik (npr. vtičnica za brezžično preklapljanje) izvedel krmilni ukaz ali ne.

Pri temperaturnem krmilniku poteka prikaz z dvema puščicama:

- „  

→ Vzrok za manjkajočo povratno informacijo so lahko motnje na isti frekvenci, neugodni pogoji sprejema ipd. (glejte tudi naslednje poglavje „Domet“) ali pa sprejemnik ni povezan z omrežno napetostjo.

k) Montaža/postavitev temperaturnega krmilnika

Temperaturni krmilnik lahko s pomočjo odprtine na zadnji strani obesite na kavelj, žebelj ali vijak na steni.

Druga možnost je, da izvlečete podstavek na zadnji strani in postavite temperaturni krmilnik na ravno, stabilno površino. Dragocene površine pohištva zaščitite pred praskami s primerno podlogo.

- Kot mesto postavitve izberite mesto, ki se ne nahaja na neposredni sončni svetlobi ali poleg radiatorja. To vodi do napačnega prikaza temperature oz. vlažnosti zraka, poleg tega pa tudi do napačnega krmiljenja grelnika oz. klimatske naprave, ki je priključen/a na sprejemnik.

Domet

Domet prenosa brezžičnih signalov med temperaturnim krmilnikom in sprejemnikom (vtičnica za brezžično preklapljanje) pod optimalnimi pogoji znaša največ 150 metrov.

- Pri tem podatku o dometu gre za tako imenovani domet na prostem (domet pri neposrednem vidnem kontaktu med oddajnikom in sprejemnikom brez motečih vplivov).

V praktični uporabi pa se med oddajnikom in sprejemnikom nahajajo stene, stropi itd., ki ustrezeno zmanjšajo domet.

Zaradi različnih vplivov na brezžični prenos žal ne moremo zagotoviti točno določenega dometa. Ponavadi uporaba naprave v enodružinski hiši poteka brez težav.

Domet se lahko občutno zmanjša zaradi naslednjih dejavnikov:

- zidovi, stropi iz armiranega betona, stene suhih gradenj z izvedbo iz kovinske konstrukcije,
- prevlečene/naparjene izolirane okenske šipe,
- bližina kovinskih in prevodnih predmetov (npr. radiatorji),
- bližina človeškega telesa,
- druge naprave na isti frekvenci (npr. brezžične slušalke, brezžični zvočniki),
- bližina elektromotorjev/električnih naprav, transformatorjev, napajalnikov, računalnikov.

Izjava o skladnosti (DoC)

S tem podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve in druge veljavne predpise Direktive 1999/5/ES.

- Izjavo o skladnosti tega izdelka najdete na spletni strani: www.conrad.si.

Vzdrževanje in čiščenje

Izdelek ne potrebuje vzdrževanja, zato ga nikoli ne odpirajte/razstavljate (razen pri vstavljanju baterij). Servisiranje ali popravilo naj izvede strokovnjak.

Za čiščenje izdelka lahko uporabite čisto, mehko in suho krpo. Prah lahko zelo enostavno odstranite z uporabo čistega, mehkega čopiča in sesalnika za prah.

Ne uporablajte agresivnih, kemičnih ali abrazivnih čistilnih sredstev, saj lahko ta sredstva povzročijo obarvanje ali celo spremembo materiala površine.

Ne pritiskajte na prikazovalnik temperaturnega krmilnika, sicer se lahko ta poškoduje.

Odstranjevanje

a) Splošno



Izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke!



Izdelek po izteku njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Iz naprave vzemite morebitne vstavljenе baterije/akumulatorje in jih odstranite ločeno od izdelka.

b) Baterije in akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrnilti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje med gospodinjske odpadke je prepovedano!



Baterije/akumulatorji z vsebnostjo škodljivih snovi so označeni s simbolom levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naši trgovini ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

Tehnični podatki

Napajanje: 2 x baterija tipa AAA/Micro
Oddajna/sprejemna frekvenca: 868,3 MHz
Napajanje: 2 x baterija tipa AAA/Micro
Oddajna/sprejemna frekvenca: 868,3 MHz
Območje regulacije temperature: 0 °C do +50 °C
Preklopni programi: 8 (izberete lahko posamezni dan, delovni teden ali celoten teden)
Domet: do 150 m (glejte poglavje „Domet“)
Primerni sprejemniki: stikala za brezžično preklapljanje sistema za brezžično preklapljanje RS2W (zatemnilnika ni možno uporabiti!)

Število sprejemnikov: 1
Temperatura okolice: -9 °C do +55 °C
Vlažnost zraka okolice: 20-95 % rel. vl., brez kondenzacije
Mere (V x Š x G): 102 x 53 x 18 mm
Teža: pribl. 73 g (brez baterij)

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.
© 2017 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Temperaturni krmilnik Renkforce**
Kat. št.: **13 91 579**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.