

NAVODILA ZA UPORABO

Št. izdelka **2197476**

Mobilna opozorila Techno Line





Prenesite aplikacijo

Aplikacijo MOBILE-ALERTS prenesite iz "Apple App Store" ali "Google Play Store".

Povezovanje prehoda

Priključite prehod (priključek DC IN 12V) na napajanje z uporabo priloženega napajalnika. Priključite kabel LAN na vrata in usmerjevalnik. Po približno 10 sekundah je prehod pripravljen za delovanje, ko dioda LED neprekinjeno sveti zeleno. Uporabite ločen povezovalni kabel za povezavo usmerjevalnika na prehod (DC OUT za 12 V in največ 2 A), da se zagotovi napajanje usmerjevalnika v primeru izpada električne energije. Če v vašem omrežju ni strežnika DHCP, imate možnost ročno konfigurirati prehod v aplikaciji v razdelku "Nastavitve". (Navodila za to so na voljo v aplikaciji v razdelku pod "Informacije") Pomembno: Vrata vedno upravljajte pred senzorji!

Preberi prebrano

Ko ste senzor usposobili, lahko izmerjene vrednosti preberete v mobilnem telefonu.

Funkcije gumbov

- Pritisnite gumb ON/OFF, da vklopite ali izklopite prehod.
- Če želite prejete podatke ročno poslati v strežnik, pritisnite gumb Pošlji.

Opombe o reševanju problemov

Če v aplikaciji ni prikazana izmerjena vrednost senzorja, preverite, ali na prehodu neprekinjeno svetita diodi LAN in DC. Če ne, preverite, ali:

- Vhod je pravilno povezan z omrežjem, usmerjevalnik in usmerjevalnik pa sta vklopljena. (LED diodi LAN in DC)
- Baterije so v senzor vstavljene s pravilno polariteto.
- Ponovno zaženite senzor tako, da za eno minuto odstranite baterije in jih ponovno vstavite. - Vaš mobilni telefon je povezan z internetom.
- Signal je oslavljen zaradi debelih sten in stropov. Senzor postavite blizu vrat in poiščite primerno mesto za namestitev.

Funkcija varnostnega kopiranja

- Vhod lahko sprejema in beleži podatke do 10 ur po izpadu napajanja (LED dioda za podatke sveti).
- Po izpadu električnega napajanja je usmerjevalnik, povezan z vratom, lahko napajan še 10 minut.
- Ko je omrežna napetost ponovno vzpostavljena, se vstavljene rezervne baterije napolnijo (sveti indikator polnjenja).

Tehnične specifikacije

Dimenzije.....	134 x 26 x 96
mm Rezervne baterije	2 litijevi bateriji 18650 (2000 mAh)
NapajanjeAc adapter	12Vdc 2,5A
Trenutni izhod	12 Vdc 2,0 Amax

Dodatne informacije in podroben opis so na voljo v aplikaciji pod Info ali na spletni strani www.mobile-alerts.eu.

Povzetek izjave o skladnosti: Izjavljamo, da je ta oprema skladna z zahteve Direktive 2014/53/EU o zmanjševanju porabe energije v obtoku (RED). Izjava o skladnosti je na voljo tukaj: www.mobile-alerts.eu/technoline/doc



Izrabljenih baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Izpuščanje baterij v okolje lahko povzroči škodo okolju in zdravju. Rabljene baterije lahko brezplačno vrnete na trgovci na drobno in zbirne točke. Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vrniti stare baterije!



V skladu z Zakonom o električni in elektronski opremi (ElektroG) elektronski odpadki ne spadajo med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba reciklirati ali odstraniti na okolju prijazen način. Napravo odvrzite v zabojnik za recikliranje ali na lokalnem zbirnem mestu za odpadke.



Informacije o odstranjevanju

a) Izdelek



Elektronska oprema je odpadki, ki ga je mogoče reciklirati, in se ne sme odlagati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Po koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi. Odstranite vstavljeno baterijo in jo odvrzite ločeno

(b) Baterije



Kot končni uporabnik ste po zakonu (uredba o baterijah in akumulatorjih) dolžni vrniti vse uporabljene baterije in akumulatorje.

Odlaganje teh predmetov med gospodinjstve odpadke je zakonsko prepovedano.

Onesnažene baterije so označene s tem simbolom, ki označuje, da je odstranjevanje na domu prepovedano. Oznake za težke kovine so naslednje: Cd = kadmij,

Hg = živo srebro, Pb = svinec (ime je na voljo na baterijah, na primer pod simbolom koša za odpadke na levi strani).

<http://www.conrad.si>