

**LaserMark  
LM WO 25/68 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



LM WriteOn kabelmärkning på DIN A4-ark används för märkning av ledare och kablar upp till en ytterdiameter på 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med DIN A4-laserutskrift eller STI-stift

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ               | LM WO 25/68 WS                                                      |
| Art.nr.           | <a href="#">1695731044</a>                                          |
| Artikelbeteckning | LaserMark, Ledar- och kabelmärkning, 8.2 - 14.3 mm, 25 x 68 mm, vit |
| GTIN (EAN)        | 4008190924706                                                       |
| Frp               | 10 Stück                                                            |

**LaserMark  
LM WO 25/68 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |          |                 |            |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Bredd     | 68 mm    | Byggbredd (tum) | 2,677 inch |
| Höjd      | 25 mm    | Bygghöjd (tum)  | 0,984 inch |
| Djup      | 0,025 mm | Byggdjup (tum)  | 0,001 inch |
| Nettovikt | 10 g     |                 |            |

**Allmänna data**

|                                            |               |                                |               |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Antal märkningar per förpackningsenhet 280 |               | Antal per ark                  | 28            |
| Bredd                                      | 68 mm         | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0           |
| Färgkod                                    | vit           | Halogener                      | Nej           |
| Limma                                      | Akrylat       | Material                       | Polyesterfilm |
| Materialfärg enligt motståndskod           | 9             | Teckenfältets storlek          | 25 x 17 mm    |
| Temperaturområde för användning            | -40...150 °C  | Typ av märkning                | neutral       |
| Utförande                                  | självhäftande |                                |               |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |                    |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Halogener                | Nej                | Ledardiameter, max.      | 70 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 16 mm <sup>2</sup> | Ledarytterdiameter       | 8,2 - 14,3 mm      |
| Ledarytterdiameter, max. | 14,3 mm            | Ledarytterdiameter, min. | 8,2 mm             |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Programvara          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                           |

### LaserMark LM WO 25/68 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

