

**Klämbygel
BS 35II KLBUE3-8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Skärmning och jordning**

Våra skyddsledar- och skärm-plintar som erbjuder olika anslutningstekniker gör att du effektivt kan skydda både människor och utrustning från störningsinverkan, som från elektriska eller magnetiska fält. Ett omfattande program av tillbehör avrundar vårt sortiment.

Allmänna beställningsdata

Typ	BS 35II KLBUE3-8
Art.nr.	1723810000
Artikelbeteckning	Klämbygel, Montageset, Stål
GTIN (EAN)	4008190377007
Frp	10 Stück

**Klämbygel
BS 35II KLBUE3-8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1,378 inch
Djup	36,5 mm	Byggdjup (tum)	1,437 inch
Nettovikt	56,538 g	Diameter	3 mm

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Märkdata IECEx/ATEX

Märkning EN 60079-7	Ex e II
---------------------	---------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	3 mm
--------------------	------	--------------------	------

Materialdata

Material	Stål	Färgkod	Silver
----------	------	---------	--------

Mått

Diameter	3 mm
----------	------

Systemparametrar

Utförande	Klämbygel
-----------	-----------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	explosionstestat utförande	Ja
-------------	---------	----------------------------	----

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001741	ETIM 4.0	EC000071
ETIM 5.0	EC000071	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP