

TM
TM 203/15 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Vårt omfattande utbud av TM-hylsor är lämpligt för universell hantering. Från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter täcker de ett stort område med olika applikationer. Sortimentet erbjuder ett mycket bra skydd av de påskrivna insticksskytarna mot yttre påverkan. TM-hylsorna är flexibla vid montage. De finns i fem olika längder (12, 15, 18, 20, 30 mm) och elva storlekar – en skylttyp för alla hylsor.

- Optimalt skydd av de märkta insticksskytarna
- Stort användningsområde för ledare och kabel
- En skylttyp för alla diametrar.
- TMX 30 för montering med buntband (bredd 4,6 mm)

Allmänna beställningsdata

Typ	TM 203/15 V0
Art.nr.	1798490000
Artikelbeteckning	TM, Hylsa x 9 mm, PVC, Färgkod: transparent, Ledarytterdiameter: 4 - 6 mm
GTIN (EAN)	4032248243150
Frp	500 Stück

TM
TM 203/15 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	9 mm	Byggbredd (tum)	0,354 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0,591 inch
Djup	9 mm	Byggdjup (tum)	0,354 inch
Nettovikt	0,2 g		

Allmänna data

Bredd	9 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	transparent	Material	PVC
Rekommenderade tillverkare	Transportväsende, Maskinbyggnad	Temperaturområde för användning	-40...80 °C
Typ av märkning	neutral		

Ledar- och kabelmärkning

Ledardiameter, max.	10 mm ²	Ledardiameter, min.	2,5 mm ²
Ledarytterdiameter	4 - 6 mm	Ledarytterdiameter, max.	6 mm
Ledarytterdiameter, min.	4 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Meddelande om produktändring	PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP