

**Industriellt Ethernet
IE-C5DD4UG0010MCSMCS-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar, PROFINET, Kat.5, PUR,
grön, släpkedjeduglig, M12

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-C5DD4UG0010MCSMCS-E
Art.nr.	1025950010
Artikelbeteckning	Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, M12 D-kod – IP 67 hane rak, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
GTIN (EAN)	4032248830855
Frp	1 Stück

Industriellt Ethernet

IE-C5DD4UG0010MCSMCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	1 m	Bygglängd (tum)	0,039 inch
Nettovikt	90 g	Isoleringsdiameter	1,5 mm

Temperaturer

Drifttemperatur, max	70 °C	Drifttemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-50 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	-50 °C...70 °C
Installation temperature	-20 °C...60 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	500.000 Ω
-----------------------	-----------

Normer

Kontaktidon Norm	IEC 61076-2-101	Norm isolationsmaterial	DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabell 2/A (HD 624.3)
Norm ledarmaterial	DIN EN 13602 Cu-ETP-A	Norm skärmmaterial	DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369		

Elektriska egenskaper kabel

Kategori	Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/ Kat. 5e (TIA T568-B)	Driftspänning (UL-märkning)	600 V undefined
Provspänning ledare-ledare-skärm	2000 V _{eff} , 50 Hz, 1 min	Karakteristisk impedans	100 ± 15 Ω vid 1-100 MHz
Slingmotstånd	120 Ω/km	Avvikelse	40 ns/100m
Motståndsdifferens	3 %	Transferimpedans	20 mΩ/m vid 10 MHz
Isolationshållfasthet	500.000 Ω	Kapacitet vid 1 kHz	52 nF/km
Signallöptid	5,3 ns/m	hastighet	180 m/min

Kabeluppbyggnad

Ledarmaterial	Flertrådig förtennad kopparledare	Normbeteckningar	2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Trådar	7	Area	4*AWG 22/7 - 0,36 mm²
Isolering	PE	Isoleringsdiameter	1,5 mm
Tjocklek ledarisolering	0,38 mm	Antal ledare	4
Anordning ledare	Star quad	Färgsekvens ledare - ledarpar	vit, gul, blå, orange
Diameter inre mantel	3,9 mm	Utfyllnad	Som centralt element
Avskärmning	SF/UTP	Samlingsskärm	Aluminiumfolie, Skärmflätning av koppartråd
Tjocklek skärmflätning	0,13 mm	Övertäckning skärmflätning	85 %
Material mantel	PUR	Manteldiameter, min.	6,3 mm
Manteldiameter, max.	6,7 mm	Tjocklek mantelmaterial	0,9 mm
Mantelfärg	grön (RAL 6018)		

**Industriellt Ethernet
IE-C5DD4UG0010MCSMCS-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel**

Böjcykler	3 Mio	Böjradie min, unik	5*Diameter
Böjradie min, upprepad	7,5*Diameter	Dragkraft	≤ 150 N
hastighet	180 m/min	Accelerartion	4 m/s ²
Rivtålighet	mycket bra	Flamhärdighet	enligt IEC 60332-1
Oljebeständighet	enligt IEC 60811-2-1	UV-beständig	Ja
Silikonfri	Ja	Halogener	halogenfri, enligt IEC 60754-2
Brandspridning	Nej		

Stiftdel

Anslutning höger	M12 D-kod – IP 67 hane rak	Anslutning vänster	M12 D-kod – IP 67 hane rak
------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-03-08	eClass 9.1	27-06-03-08

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DUXR.E316369
Teknikuppgifter	WSCAD

Industriellt Ethernet IE-C5DD4UG0010MCSMCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Koppling

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4