

**Z-Serie  
ZAP/TW ZDK1.5 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Produktillustration****Fjäderanslutning med fjäderteknik**

Fjäderteknik är ett universellt kontaktsystem för alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska flexibilitetsnivå gör klämfjädern till en lönsam alternativ anslutning.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Typ               | ZAP/TW ZDK1.5 BL               |
| Art.nr.           | <a href="#">1791170000</a>     |
| Artikelbeteckning | Z-Serie, Ändplatta, Skiljevägg |
| GTIN (EAN)        | 4032248245277                  |
| Frp               | 20 Stück                       |

**Z-Serie**  
**ZAP/TW ZDK1.5 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 2 mm    | Byggbredd (tum) | 0,079 inch |
| Höjd      | 75 mm   | Bygghöjd (tum)  | 2,953 inch |
| Djup      | 50 mm   | Byggdjup (tum)  | 1,969 inch |
| Nettovikt | 2,988 g |                 |            |

**Temperaturer**

|                                 |               |                                 |        |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur, max.           | 40 °C         | Lagertemperatur, min.           | 10 °C  |
| Lagertemperatur                 | 10 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C        |                                 |        |

**Materialdata**

|                                |       |         |     |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| Material                       | Wemid | Färgkod | blå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |     |

**Systemparametrar**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Utförande | Änd- och mellanplatta |
|-----------|-----------------------|

**ytterligare tekniska data**

|                     |               |         |    |
|---------------------|---------------|---------|----|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | rastbar | Ja |
|---------------------|---------------|---------|----|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| UNSPSC     | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-33 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Broschyr/Katalog      | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                            |