

**Industriellt Ethernet
IE-CD-V14MRJ-FJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Anslutningsdosa/koppling, utförande FreeCon för
stickkontakt PushPull var.14 enligt IEC 61076-3-117

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CD-V14MRJ-FJ
Art.nr.	1068880000
Artikelbeteckning	Anslutningsdosa, FreeCon, RJ45 Modul
GTIN (EAN)	4032248824021
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-CD-V14MRJ-FJ**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	361 g
-----------	-------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Kapslingsmaterial	Aluminiumprofil, Hölje: pressgjutet förnycklat zink	Koppling	PROFINET
Skyddsklass	IP65		

Normer

Användningsneutrala kommunikationskabelanläggningar	DIN EN 61918 utkast 02.2007, ISO/IEC 24702:2006, ISO/IEC 11801:2002, ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, EN 50173-1:2007	Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar	PROFINET installationsanvisning
IP-skyddsklasser	IEC 60529	Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 60603-7-5
UL-norm för kommunikationstillbehör	UL 1863	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Tekniska data (RJ45 modul)

Anslutning 1 (RJ45 modul)	IDC	Anslutning 2 (RJ45 modul)	RJ45
Avskärmning (RJ45 modul)	360° skärmkontaktering	Basmaterial kapsling (RJ45 modul)	Zinkpressgjutning, förnicklad
Färg (RJ45 modul)	Silver	Isolationsmotstånd (RJ45 modul)	> 500 MΩ
Kategori (RJ45 modul)	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Kontaktmotstånd (RJ45 modul)	≤ 20 mΩ
Kontaktyta (RJ45 modul)	Guld över nickel	Koppling	PROFINET
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)	AWG 22	Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)	AWG 26
Spänningsstabilitet, kontakt - kontakt (RJ45 modul)	≤ 1000 V DC	Spänningsstabilitet, kontakt - skärm (RJ45 modul)	≤ 1500 V DC
Stickcykler (RJ45 modul)	750	Stickkraft (RJ45 modul)	≤ 30 N
Strömbelastbarhet (RJ45 modul)	1 A		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC000437
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-03-92		

Industriellt Ethernet IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Broschyr/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[DUXR.E3 16369](#)

Teknikuppgifter


[WSCAD](#)

Industriellt Ethernet IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Ritningar

Profilritning




Bottom view

Profilritning




Bottom view with mounting foot

Profilritning



Front view

Profilritning



Side view