

SAIBW-5/9-(KV)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.

Skruvanslutningen kan användas i en mängd olika applikationer. Med denna teknologi kan ledaren, alternativt med ändhylsor, kopplas in i anslutningselementen och fästas med en skruv. Den är den klassiska och billigaste anslutningstekniken som även fungerar med flera ledare i en anslutning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIBW-5/9-(KV)
Art.nr.	1007070000
Artikelbeteckning	Fritt anpassningsbara hylslister, M12, Hona, vinklad
GTIN (EAN)	4032248708611
Frp	1 Stück

SAIBW-5/9-(KV)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	17 g
-----------	------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Temperaturområde för användning max.	85 °C	Temperaturområde för användning min.	-25 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	0,75 mm ²	Anslutningsarea min.	0,14 mm ²
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal poler	5
Förskruvningar	PG 9	Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω
Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	6 mm
Kapslingsmaterial	PA	Kodering	A
Kontakttyta	CuSnZn	Material låsring	Plast
Märkspänning	125 V	Märkström	4 A
Nedsmuttningsgrad	3	Skärmanslutning	Nej
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 50
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C		

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101	Certifikat nr (cURus)	E307231
-----------------	-----------------	-----------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	Manual
Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	WSCAD