


Serie RSM RSM 8RS 24VUC LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration



Avbildning liknande

Reläsocklar (RSM) med gemensam plus och minus för anslutning till PLC eller annan typ av styrenhet. Gränssnitten utgörs av grupper av 4, 8 eller 16 RCL-reläer (12,7 mm) eller RSS (6,1 mm). Anslutningen till styrenheten kan skapas med jackbara kontakter eller med direkt kabeldragning med IEC 60603-13-kontakter. Brett urval av alternativ:

- 1 eller 2 växlande kontakter med 16/8/6 A-reläer
- Spänningar från 5 till 230 V
- Skruv-, fjäderanslutnings- eller PUSH IN-anslutning
- Kompatibel med Weidmüllers optokopplare Sortimentet

av reläer ger galvanisk isolering mellan ingång/utgång såväl som mellan intilliggande kontakter på reläerna. Detta gör att de olika spänningarna i styrenheterna och de som krävs av de olika fältelementen kan anpassas på ett säkert sätt.

Allmänna beställningsdata

Typ	RSM 8RS 24VUC LP
Art.nr.	1173561001
Artikelbeteckning	Serie RSM, Reläkopplare, Antal kontakter: 8 Växlandekontakt AgNi 90/10, Märkstyrspänning: 24 V AC / DC, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning
GTIN (EAN)	4032248047819
Frp	1 Stück

**Serie RSM
RSM 8RS 24VUC LP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	145 mm	Byggbredd (tum)	5,709 inch
Höjd	87 mm	Bygghöjd (tum)	3,425 inch
Djup	76 mm	Byggdjup (tum)	2,992 inch
Nettovikt	346 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	50 °C	Driftstemperatur, min.	-25 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	60 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-25 °C...50 °C
Lagertemperatur	-40 °C...60 °C		

Märkdata

Mekanisk livslängd	30 X 10 ⁶ kopplingar	Inkopplingsfördröjning	≤ 10msdc/10msac
Frånslagsfördröjning	≤ 15msdc/20msac		

Märkdata ingång

Märkeffekt	0,45 W // 0,7 VA
------------	------------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

DownloadsTeknikuppgifter [EPLAN, WSCAD](#)