

**Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock)
KTB QL 916115 S4E1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Abbildung ähnlich

**Kapslingar av rostfritt stål för användning inom
områden, utsatta för explosionsrisk**

Klippon® TB-kapslingsserien erbjuder utmärkta prestandaegenskaper, även under de svåraste omgivningsförhållanden. Dessutom uppfyller den de strängare kraven för potentiellt explosiva atmosfärer, särskilt inom process- eller kraftverksindustrin. Den nya kapslingsserien Klippon® TB QL erbjuder ytterligare förbättringar av en redan mycket framgångsrik och marknadsledande produktserie.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Typ | KTB QL 916115 S4E1 |
| Art.nr. | 1200890000 |
| Artikelbeteckning | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 914 mm, Bredd: 610 mm, Djup: 150 mm, Flänsplattor: nedre, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver |
| GTIN (EAN) | 4032248983445 |
| Frp | 1 Stück |

**Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock)
KTB QL 916115 S4E1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-------------------|----------|------------------|-------------|
| Bredd | 610 mm | Byggbredd (tum) | 24,016 inch |
| Höjd | 914 mm | Bygghöjd (tum) | 35,984 inch |
| Djup | 150 mm | Byggdjup (tum) | 5,905 inch |
| Montagemått bredd | 636 mm | Montagemått höjd | 559 mm |
| Nettovikt | 20 700 g | | |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|---|
| Användningsområden | Explosionsfarliga områden, Processindustri, Olje- och gasindustri, Kemisk industri, Offshore, Onshore | Flänsplattor | nedre |
| Materialtjocklek | 1,5 mm | Materialtjocklek fläns | 3 mm |
| Materialtjocklek lock | 1,5 mm | Monteringsanvisning | Montageskena/ montageplatta |
| Normer | DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Nyckelbredd 1 | 10 mm |
| Position PE-skruv | Sida C | Totalmått | 925 x 661 x 160 |
| max. last | 223 kg | Åtkomstöppning Bredd | 551 mm |
| Åtkomstöppning Höjd | 861 mm | Öppningsvinkel lock | 130 ° |
| Material | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) | Tätningmaterial | Silikon |
| Yta | elektropolerad | Driftstemperatur, min. | -60 °C |
| Driftstemperatur, max | 135 °C | Slagtålighet | 7 J ATEX-Version, 10 J standardversion |
| Skyddsklass | IP66 | Anmärkning: Skyddsklass | Vid användning i temperatur över 105 °C är kapslingsklassen begränsad till IP 66. |
| Kapslingens fastsättning | 4 påsvetsade montagefötter med 11 mm hålstorlek (2 spår- och 2 korsformade montagefötter) | Fastsättning av lock | Kvartslåsning med spårinsats |
| Komponentfastsättning | 4,6 resp. 9 bultar M6 innergånga | | |

Bestyckning horisontal

| | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 6x52 | WDU 16 / ZDU 16 | 5x43 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 8x102 | WDU 35 / ZDU 35 | 4x32 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 7x85 | WDU 6 / ZDU 6 | 7x64 |

Bestyckning vertikal

| | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------|-------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 3x82 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x68 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 5x161 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x51 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 4x135 | WDU 6 / ZDU 6 | 4x102 |

**Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock)
KTB QL 916115 S4E1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Certifikatnummer kapsling

| | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (ATEX) | IBExU14ATEX1050 | Certifikatnummer för tom kapsling (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U |
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (IECEX) | IECEX IBE 14.0013 | Certifikatnummer för tom kapsling (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U |
| Certifikatnummer, bestyckad kapsling (EAC) | RU C-DE.ГБ08.В.01328 | Certifikatnummer, tom kapsling (EAC) | RU C-DE.ГБ08.В.00472 |
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (INMETRO) | IEx 17.0021 | Certifikatnummer för tom kapsling (INMETRO) | IEx 17.0020U |
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (AEx) | E223792 | Certifikatnummer för tom kapsling (NEPSI) | GYJ14.1308U |
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (NEPSI) | GYJ14.1309 | Certifikatnummer, bestyckad kapsling (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E243298 | | |

Förskruvningar

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 70 | M16 | 40 |
| M20 | 34 | M25 | 14 |
| M32 | 12 | M40 | 10 |
| M50 | 8 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Förskruvningar höger

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 70 | M16 | 40 |
| M20 | 34 | M25 | 14 |
| M32 | 12 | M40 | 10 |
| M50 | 8 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Förskruvningar uppe / nere

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 53 | M16 | 29 |
| M20 | 25 | M25 | 11 |
| M32 | 9 | M40 | 8 |
| M50 | 6 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Jordning kapsling

Jordning, kapsling, intern Påsvetsad M6 jordskruv i rostfritt stål i kapslingsunderdel och lock.

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-07 | eClass 8.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 9.0 | 27-18-05-02 | eClass 9.1 | 27-18-05-02 |

Produktinformation

Produktinformation Minimum order quantity (5 pieces)**A customised test is required to guarantee application compliance

Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock) KTB QL 916115 S4E1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

| | |
|---|--|
| Användardokumentation | MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures |
| Broschyr/Katalog | MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL WIND 2012 EN FL APPL PROCESS EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL RAILWAY 2014 EN PI KLIPPON TB MH QL EN |
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS01 EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS01 |
| Teknikuppgifter | EPLAN.WSCAD |
| Upphandlingspecifikation | Klippon TB QL 916115 S4E1_1200890000_DE Klippon TB QL 916115 S4E1_1200890000_EN Klippon TB QL 916115 S4E1_1200890000_NL |

**Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock)
KTB QL 916115 S4E1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Ritningar**