

**PTSI 4/LD 36V AC/DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar.  
Kabeltätningar, kontaktdon, låselement m.m.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	PTSI 4/LD 36V AC/DC
Art.nr.	<a href="#">1252210000</a>
Artikelbeteckning	FieldPower®, Stickkontakt, PUSH IN, 0.5 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , Antal poler: 5
GTIN (EAN)	4050118044331
Frp	1 Stück

## PTSI 4/LD 36V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	115 g
-----------	-------

## Temperaturer

Drifttemperatur		Lagertemperatur	
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

## Allmänna uppgifter - Kontakt

Antal anslutningar / pol	1	Antal poler	5
Bortfallsindikering	Röd LED	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färg Isoleringsämne	svart	Koderbar	Ja, kodad på PE
Kontakttonets isolermaterial	PA GF	Ledaranslutningsteknik	PUSH IN
Ledarutgångsriktning	90°	Mätuttag	2 mm
Monteringstyp		Säkringsinsats	6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
	instucken	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

## Anslutningsförmåga Push In Anslutning

Anslutningsområde, max. Push-In-anlutning	4 mm <sup>2</sup>	Anslutningsområde, min. Push-In-anlutning	0,5 mm <sup>2</sup>
Antal poler	5	Avisoleringslängd, Push-In-anlutning	12 mm
Klingmått Push-In-anlutning	3,0 x 0,5 mm	Ledardiameter, Push-In-anlutning, entrådig, max.	4 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, Push-In-anlutning, entrådig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, Push-In-anlutning, max.	4 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, Push-In-anlutning, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, med ändhylsa 12mm med plastkrage DIN 46228/1, Push-In-anlutning, max.	4 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, med ändhylsa 12mm med plastkrage DIN 46228/4, Push-In-anlutning, max.	4 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, med ändhylsa 12mm med plastkrage DIN 46228/4, Push-In-anlutning, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, med ändhylsa 12mm med plastkragen DIN 46228/1, Push-In-anlutning, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, med ändhylsa 8mm med plastkrage DIN 46228/1, Push-In-anlutning, max.	4 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, med ändhylsa 8mm med plastkrage DIN 46228/1, Push-In-anlutning, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, med ändhylsa 8mm med plastkrage DIN 46228/4, Push-In-anlutning, max.	4 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, med ändhylsa 8mm med plastkrage DIN 46228/4, Push-In-anlutning, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	fintrådig, max. Push-In-anlutning	0,5 mm <sup>2</sup>
fintrådig, max. Push-In-anlutning	4 mm <sup>2</sup>		

## Märkdata enligt UL

Normer	IEC 60947-7-3
--------	---------------

## Märkdata enligt IEC

Märkarea	4 mm <sup>2</sup>	Märkspänning	36 V
Märkström	12 A	Märkstötspänning	6 kV
Normer	IEC 60947-7-3		

**PTSI 4/LD 36V AC/DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 5.0	EC002643	ETIM 6.0	EC002943
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-44-04-01
eClass 8.1	27-44-04-01	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-03-90		

**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[FieldPower](#)

**Datablad**

**PTSI 4/LD 36V AC/DC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

