# SAIE-M12B-8S0.5U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Typ | SAIE-M12B-8S0.5U HW |
| Art.nr. | 1223650050 |
| Artikelbeteckning | Chassie kontakt, M12, PG 9, Antal poler: 8 |
| GTIN (EAN) | 4050118145700 |
| Frp | 1 Stück |

# SAIE-M12B-8S0.5U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

| | |
|---|---|
| Nettovikt | 47 g |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Allmänna data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anslutningsgänga | M12 | Anslutningstyp | Hylsa |
| Antal poler | 8 | Förskruvningar | PG 9 |
| Kapslingsmaterial | Zinkpressgjutning, förnicklad | Kontaktyta | förgylld |
| Ledararea | 0,25 mm² | Ledarytterdiameter | - |
| Märkström | 4 A (5-polig), 2 A (8-polig) | Mantelfärg | svart |
| Material | PUR/ PVC | Märkspänning | 60 V |
| Märkspänning | 125 V (5-polig)/ 60 V (8-polig) | Märkström | 2 A |
| Skyddsklass | IP68 | Temperaturområde kapsling | -5 ... +70 °C |
| Tråd-/kabellängd | 0,5 m | | |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC002635 | ETIM 6.0 | EC002635 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-03 | | |

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| Godkännanden | EAC |
| ROHS | Uppfyllelse |

### Downloads


| | |
|---|---|
| Broschyr/Katalog | CAT 8 SAI 15/16 EN<br>FL FIELDWIRING EN |

# SAIE-M12B-8S0.5U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Ritningar

### Kopplingsbild




### Polschema

