

## HDC - kits HDC-KIT-HA 03.300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon. <br />HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikåpa samt kabelförskruvning. <br />Weidmüller erbjuder ett sortiment med många kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gånga för kabelförskruvningen.<br />Ledaranslutningarna är konstruerade som skruvelement. Alla skruvanslutningar är utrustade med en trådskyddsfjäder.<br /><br />Skruvanslutning

### Allmänna beställningsdata

|                   |                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | HDC-KIT-HA 03.300                                                                                                  |
| Art.nr.           | <a href="#">1712560000</a>                                                                                         |
| Artikelbeteckning | RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HA, Byggstorlek: 1, Poler: 3, Skruvanslutning, 400 V, 16 A, PG 11 |
| GTIN (EAN)        | 4008190947781                                                                                                      |
| Frp               | 1 Stück                                                                                                            |

**HDC - kits**  
**HDC-KIT-HA 03.300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |          |
|-----------|----------|
| Nettovikt | 134,78 g |
|-----------|----------|

**Temperaturer**

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -40 undefined ... 100 undefined |
|------------------------|---------------------------------|

**Environmental Product Compliance**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5 |
|------------|------------------------------|

**Allmänna data**

|       |    |     |            |
|-------|----|-----|------------|
| Serie | HA | Yta | Pulverlack |
|-------|----|-----|------------|

**Utförande**

|                                      |                        |                                      |                     |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Anslutningstyp                       | Skruvanslutning        | Byggstorlek                          | 1                   |
| Ledardiameter, max.                  | 2,5 mm <sup>2</sup>    | Ledardiameter, min.                  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Material                             | Aluminiumpressgjutgods | Yta                                  | Pulverlack          |
| Åtdragningsmoment max., huvudkontakt | 0,55 Nm                | Åtdragningsmoment min., huvudkontakt | 0,5 Nm              |

**Allmänna uppgifter**

|                             |                        |                          |       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------|
| Anslutningstyp PE           | Skruvanslutning        | Antal poler              | 3     |
| Byggstorlek                 | 1                      | Förskruvningar           | PG 11 |
| Märkspänning (DIN EN 61984) | 400 V                  | Märkström (DIN EN 61984) | 16 A  |
| Material                    | Aluminiumpressgjutgods | Serie                    | HA    |

**Connection data**

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ledardiameter, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

**Design**

|                |                 |                  |     |
|----------------|-----------------|------------------|-----|
| Produktfamilj  | HDC - kits      | Produktlansering | Kit |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |                  |     |

**General data**

|             |   |                            |       |
|-------------|---|----------------------------|-------|
| Antal poler | 3 | Storlek på kabelinföringar | PG 11 |
| Byggstorlek | 1 |                            |       |

**Material**

|         |     |          |                        |
|---------|-----|----------|------------------------|
| Färgkod | grå | Material | Aluminiumpressgjutgods |
|---------|-----|----------|------------------------|

## HDC - kits HDC-KIT-HA 03.300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC002943    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-03 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-44-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-90 |            |             |

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

### Downloads

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Teknikuppgifter  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |