

**HDC - kits**  
**HDC-KIT-HE 24.131**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon. <br />HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikåpa samt kabelförskruvning. <br />Weidmüller erbjuder ett sortiment med många kontaktionskombinationer, med M- eller PG-gångarna för kabelförskruvningen.<br /><br />Ledaranslutningarna är konstruerade som skruvelement. Alla skruvanslutningar är utrustade med en trådskyddsfjäder.<br /><br /><img alt="Skruvanslutning" data-bbox="67 633 477 660"/>

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC-KIT-HE 24.131
Art.nr.	<a href="#">1712690000</a>
Artikelbeteckning	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HE, Byggstorlek: 8, Poler: 24, Skruvanslutning, 500 V, 16 A, Aluminiumpressgjutgods, PG 21
GTIN (EAN)	4008 190947927
Frp	1 Stück

**HDC - kits**  
**HDC-KIT-HE 24.131**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	761,68 g
-----------	----------

**Temperaturer**

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 100 °C
------------------------	-------------------

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

**Allmänna data**

Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Material låselement	Rostfritt stål
Serie	HE	Yta	Pulverlack

**Utförande**

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Byggstorlek	8
Ledardiameter, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Material	Aluminiumpressgjutgods	Yta	Pulverlack
Åtdragningsmoment max., huvudkontakt	0,55 Nm	Åtdragningsmoment min., huvudkontakt	0,5 Nm

**Allmänna uppgifter**

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning	Antal poler	24
Byggstorlek	8	Förskruvningar	PG 21
Märkspänning (DIN EN 61984)	500 V	Märkström (DIN EN 61984)	16 A
Material	Aluminiumpressgjutgods	Serie	HE

**Connection data**

Ledardiameter, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Design**

Produktfamilj	HDC - kits	Produktansering	Kit
Anslutningstyp	Skruvanslutning		

**General data**

Antal poler	24	Storlek på kabelinföringar	PG 21
Byggstorlek	8		

**Material**

Färgkod	grå	Material	Aluminiumpressgjutgods
---------	-----	----------	------------------------

## HDC - kits HDC-KIT-HE 24.131

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-07-03	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-01-90		

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

### Downloads

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>