

**THM**  
**THM WO 33.5/93.1 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ               | THM WO 33.5/93.1 WS                                             |
| Art.nr.           | <a href="#">1774400000</a>                                      |
| Artikelbeteckning | THM, Ledar- och kabelmärkning, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, vit |
| GTIN (EAN)        | 4032248148585                                                   |
| Frp               | 1 Stück                                                         |
| anpassad skrivare | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>           |

**THM**  
**THM WO 33.5/93.1 WS**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data**
**Mått och vikter**

|           |          |                 |            |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Bredd     | 93,1 mm  | Byggbredd (tum) | 3,665 inch |
| Höjd      | 33,5 mm  | Bygghöjd (tum)  | 1,319 inch |
| Djup      | 0,025 mm | Byggdjup (tum)  | 0,001 inch |
| Nettovikt | 286 g    |                 |            |

**Allmänna data**

|                                  |                |                       |               |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Antal per rulle                  | 500            | Bredd                 | 93,1 mm       |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-0            | Färgkod               | vit           |
| Godkännande enligt UL 969        | Ja             | Halogener             | Nej           |
| Limma                            | Polyakrylatlim | Material              | Polyesterfilm |
| Materialfärg enligt motståndskod | 9              | Teckenfältets storlek | 25 x 33,5 mm  |
| Temperaturområde för användning  | -40...150 °C   | Typ av märkning       | neutral       |
| Utförande                        | självhäftande  |                       |               |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |                      |                          |                     |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                | Nej                  | Ledardiameter, max.      | 400 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 0,75 mm <sup>2</sup> | Ledarytterdiameter       | 8 - 21,7 mm         |
| Ledarytterdiameter, max. | 21,7 mm              | Ledarytterdiameter, min. | 8 mm                |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Programvara          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                           |

### THM THM WO 33.5/93.1 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

