

THM
THM WO 17.8/34 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Typ	THM WO 17.8/34 WS
Art.nr.	1774380000
Artikelbeteckning	THM, Ledar- och kabelmärkning, 4.4 - 6.7 mm, 17.8 x 33.9 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248148561
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

THM
THM WO 17.8/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data
Mått och vikter

Bredd	33,9 mm	Byggbredd (tum)	1,335 inch
Höjd	17,8 mm	Bygghöjd (tum)	0,701 inch
Djup	0,025 mm	Byggdjup (tum)	0,001 inch
Nettovikt	388 g		

Allmänna data

Antal per rulle	3 000	Bredd	33,9 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	vit
Godkännande enligt UL 969	Ja	Halogener	Nej
Limma	Polyakrylatlim	Material	Polyesterfilm
Materialfärg enligt motståndskod	9	Teckenfältets storlek	13 x 17.8 mm
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	Typ av märkning	neutral
Utförande	självhäftande		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	35 mm ²
Ledardiameter, min.	0,75 mm ²	Ledarytterdiameter	4.4 - 6.7 mm
Ledarytterdiameter, max.	6,7 mm	Ledarytterdiameter, min.	4,4 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

THM
THM WO 17.8/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

