# SAIL-VSA-10U(0.5)

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaliseras med ett indikeringselement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har alla en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklasen IP 67 uppfylls i istucket läge. Utgångsriktningen är också viktig. Hos Weidmüller kan 0-gradsversioner levereras. Det innebär att kabelutgångsriktningen befinner sig vid PE-kontakten.

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Typ | SAIL-VSA-10U(0.5) |
| Art.nr. | 1845121000 |
| Artikelbeteckning | Ventilstickpropp med integrerad tätning, Kabelände öppen - ventilstickpropp, A |
| GTIN (EAN) | 4032248358069 |
| Frp | 1 Stück |

# SAIL-VSA-10U(0.5)

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

| | |
|---|---|
| Nettovikt | 400 g |

### Temperaturer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Driftstemperatur, max | 80 °C | Driftstemperatur, min. | -25 °C |
| Temperaturområde för användning max. | 80 °C | Temperaturområde för användning min. | -25 °C |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Tekniska data för kabel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Antal poler | 3 | Ledararea | 0,5 mm² |
| Kabellängd | 10 m | Skärmad | Nej |
| Mantelmaterial | PUR | Mantelfärg | svart |
| Halogener | Nej | | |

### Allmänna tekniska data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Utförande | Kabelände öppen - ventilstickpropp | Anslutningsgänga | övriga |
| Kodering | Bryggform A (18 mm) | Skyddsklass | IP67, i åtdraget tillstånd |
| Kontaktyta | förtennad | LED | Ja |
| Märkspänning | 24 V | Märkström | 4 A |
| Temperaturområde kapsling | -25...+80 °C | Skyddskoppling | Suppressordiod |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001855 | ETIM 4.0 | EC001855 |
| ETIM 5.0 | EC001855 | ETIM 6.0 | EC001855 |
| UNSPSC | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-27-92-18 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-06-03-12 |
| eClass 9.1 | 27-06-03-11 | | |

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| Godkännanden | EAC |
| ROHS | Uppfyllelse |

### Downloads


| | |
|---|---|
| Broschyr/Katalog | FL FIELDWIRING EN |

## SAIL-VSA-10U(0.5)


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Ritningar

### Profilritning




### Polschema




### Kopplingsbild

