SAIE-M12S-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-M12S-8-0.5U-PG9
Art.nr.	1861240000
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Stift, rakt, PG 9, Antal poler: 8
GTIN (EAN)	4032248419319
Frp	1 Stück

SAIE-M12S-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	29 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	90 °C	Driftstemperatur, min.	-30 °C
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-30 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101	Certifikat nr (cURus)	E307231

Allmänna data

Anslutningsgänga	M12	Antal poler	8
Förskruvningar	PG 9	Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Kodering	A	Kontaktyta	förgylld
Ledararea	0,25 mm²	Ledarytterdiameter	-
Märkström	4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig)	Material	PVC
Märkspänning	30 V	Märkspänning	250 V (4-polig)/ 125 V (5-polig)/ 60 V (8-polig)
Märkström	2 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C	Tråd-/kabellängd	0,5 m

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Godkännanden

Godkännanden	c UL us
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	WSCAD


Skapandedatum den 9 juli 2019 19:34:10 CEST

SAIE-M12S-8-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



Polschema

