

**Klippon K (tom kapsling i aluminium)
MOPL K2 N FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration

Varumärket Klippon® har under lång tid stått för kompetens och kvalitet i kapslingar – särskilt när nyckelfärdiga, kundspecifika lösningar för vanliga industriapplikationer och applikationer i explosionsfarliga områden berörs.

Denna filosofi har Weidmüller fortsatt i och med moderniseringen och uppgraderingen av kapslingsserien Klippon® K: Förbättrade produkter för alla applikationskrav. Oberoende av vilket slags applikation kunden planerar kan Weidmüller tillhandahålla en mångfald av aluminiumkapslingar som exakt passar kundens krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	MOPL K2 N FE
Art.nr.	1905270000
Artikelbeteckning	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Montageplatta, Montageplatta, Höjd: 52 mm, Bredd: 91 mm, Djup: 3 mm, Material: Stålblåt förzinkad, förzinkad, Silver
GTIN (EAN)	4032248524433
Frp	1 Stück

**Klippon K (tom kapsling i aluminium)
MOPL K2 N FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	91 mm	Byggbredd (tum)	3,583 inch
Höjd	52 mm	Bygghöjd (tum)	2,047 inch
Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0,118 inch
Montagemått bredd	82 mm	Montagemått höjd	26 mm
Nettovikt	46 g		

Allmän information tillbehör

Material	Stålplåt förzinkad	Materialtjocklek	2 mm
Montagemått bredd	82 mm	Montagemått höjd	26 mm
Yta	förzinkad		

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	2 mm	Material	Stålplåt förzinkad
Yta	förzinkad		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002625
ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD