

**VG K (Klippon standard Ex förskruvning)
KSG M63 BN O NI 2 G63**
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



KSG är uteslutande avsedd för icke armerade kablar och ledningar. Om kabelförskruvningen beställs med en tätning i neopren, möjliggörs ett temperaturområde från -20°C till +85°C. Väljs en tätning med silikon garanteras ett temperaturområde från -60°C till +180°C. Förskruvningens O-ring som ingår i leveransen är tillverkad i samma material. Med tätningsmaterialet uppnås skyddsklass IP 66 resp. IP 68 vid ett vattendjup på 25 meter (2,5 bar). KSG är godkänd för den tryckfasta kapslingen Ex d och den högre säkerheten Ex e.

Allmänna beställningsdata

Typ	KSG M63 BN O NI 2 G63
Art.nr.	1911630000
Artikelbeteckning	VG K (Klippon standard Ex förskruvning), kabelförskruvning, M 63, 19 mm, OD min. 46.7 - OD max. 56 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4032248539772
Frp	1 Stück

**VG K (Klippon standard Ex förskruvning)
KSG M63 BN O NI 2 G63****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	37 mm	Bygglängd (tum)	1,457 inch
Nettovikt	838 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	metrisk, mässing förnicklad	Gänga (yttre)	M 63
Gängningslängd	19 mm	Gängstigning	1,5 mm
Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner	Kabeldiameter utsidan max.	56 mm
Kabeldiameter utsidan min.	46,7 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd 1	80 mm	O-Ring	NBR
Skyddsklass	IP66, IP68 - 2,5 bar	Skyddsklass med GWDR	IP66, IP68 - 2,5 bar
Storlek skyddskåpa	L80	Tändskyddstyp	Tryckfast kapsling Ex d, ökad säkerhet Ex e
Tätning	CR	Tätningssats	CR
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-35 °C
Vattendjup	25 m (30 Min.)		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	ATEX: II 2G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex d IIC Gb; Ex e IIC Gb; Ex ta IIIC Da	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	SIRA 05 ATEX 1287X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEx)	IECExSIR05.0067X	Certifikatnummer för kabelförskruvning (EAC)	RUC-DE.IT08.B.00594

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-11
eClass 6.2	27-14-91-11	eClass 7.1	27-14-91-11
eClass 8.1	27-14-91-11	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-34		

Godkännanden

Godkännanden



Godkännanden	EAC; ATEX; IECEx
ROHS	Uppfyllelse

**VG K (Klippon standard Ex förskruvning)
KSG M63 BN O NI 2 G63**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Downloads**

Användardokumentation	Assembly guidelines
Broschyr/Katalog	MB OVERV. PROCESS WD DE MB PROCESS EN CAT 5 ENCL 17/18 EN PI KLIPPON CABLE GL EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity - Klippon KSG cable Gland - DoC DE PS2680 160315 004ISS01
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP