SAIS-4/7-(KV)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.
Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik.
Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.
Skruvanslutningen kan användas i en mängd olika applikationer. Med denna teknologi kan ledaren, alternativt med ändhylsor, kopplas in i anslutningselementen och fästas med en skruv. Den är den klassiska och billigaste anslutningstekniken som även fungerar med flera ledare i en anslutning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIS-4/7-(KV)
Art.nr.	1921060000
Artikelbeteckning	Fritt anpassningsbara stiftlister, M12, Stift, rakt
GTIN (EAN)	4032248562626
Frp	1 Stück

SAIS-4/7-(KV)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	18 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Temperaturområde för användning max.	85 °C	Temperaturområde för användning min.	-25 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	0,75 mm²	Anslutningsarea min.	0,14 mm²
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal poler	4
Förskruvningar	PG 7	Isolationshållfasthet	10^8 Ω
Kabeldiameter max.	6 mm	Kabeldiameter min.	4 mm
Kapslingsmaterial	PA	Kodering	A
Kontaktyta	CuSnZn	Material låsring	Plast
Märkspänning	250 V	Märkström	4 A
Nedsmutsningsgrad	3	Skärmanslutning	Nej
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 50
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C		

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101	Certifikat nr (cURus)	E307231

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Godkännanden

Godkännanden	c UL us
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	Manual
Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	WSCAD