

**Industriellt Ethernet
IE-C5DD4U1000**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Metervara, kopparkabel, PROFINET, Typ C, PUR, flexibel,
grön, Torsion

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-C5DD4U1000
Art.nr.	8899010000
Artikelbeteckning	Släpkedjekabel, PROFINET, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 100 m
GTIN (EAN)	4032248649365
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-C5DD4U1000**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	100 m	Bygglängd (tum)	3,937 inch
Nettovikt	6 271 g	Isoleringsdiameter	1,5 mm

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-50 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	-50 °C...70 °C
Installation temperature	-20 °C...60 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	500.000 Ω
-----------------------	-----------

Normer

Norm isolationsmaterial	DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabell 2/A (HD 624.3)	Norm ledarmaterial	DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm skärmmaterial	DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B		

Elektriska egenskaper kabel

Kategori	Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/ Kat. 5e (TIA T568-B)	Driftspänning (UL-märkning)	600 V undefined
Provspänning ledare-ledare-skärm	2000 V _{eff} , 50 Hz, 1 min	Karakteristisk impedans	100 ± 15 Ω vid 1-100 MHz
Slingmotstånd	120 Ω/km	Avvikelse	40 ns/100m
Motståndsdifferens	3 %	Transferimpedans	20 mΩ/m vid 10 MHz
Isolationshållfasthet	500.000 Ω	Kapacitet vid 1 kHz	52 nF/km
Signallöptid	5,3 ns/m	hastighet	180 m/min

Kabeluppbyggnad

Ledarmaterial	Flertrådig förtennad kopparledare	Normbeteckningar	2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Trådar	7	Area	4*AWG 22/7 - 0,36 mm ²
Isolering	PE	Isoleringsdiameter	1,5 mm
Tjocklek ledarisolering	0,38 mm	Antal ledare	4
Anordning ledare	Star quad	Färgsekvens ledare - ledarpar	vit, gul, blå, orange
Diameter inre mantel	3,9 mm	Utfyllnad	Som centralt element
Avskärmning	SF/UTP	Samlingskärm	Aluminiumfolie, Skärmflätning av koppartråd
Tjocklek skärmflätning	0,13 mm	Övertäckning skärmflätning	85 %
Material mantel	PUR	Manteldiameter, min.	6,3 mm
Manteldiameter, max.	6,7 mm	Tjocklek mantelmaterial	0,9 mm
Mantelfärg	grön (RAL 6018)		

**Industriellt Ethernet
IE-C5DD4U1000**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel**

Böjcykler	3 Mio	Böjradie min, unik	5* Diameter
Böjradie min, upprepad	7,5* Diameter	Dragkraft	≤ 150 N
hastighet	180 m/min	Accelerartion	4 m/s ²
Rivtålighet	mycket bra	Flamhärdighet	enligt IEC 60332-1
Oljebeständighet	enligt IEC 60811-2-1	UV-beständig	Ja
Silikonfri	Ja	Halogener	halogenfri, enligt IEC 60754-2
Brandspridning	Nej		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001262	ETIM 4.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000830	UNSPSC	26-12-16-08
eClass 5.1	27-06-19-01	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-03-08
eClass 9.0	27-06-18-05	eClass 9.1	27-06-90-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Teknikuppgifter	WSCAD

Datablad

**Industriellt Ethernet
IE-C5DD4U1000**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Detaljerad ritning

