RSSD
RS SD25 SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Passiva gränssnitt för signalöverföring av en med klämfjäderteknik utrustad Sub-D-kontakt enligt IEC 807-2 / DIN 41652.
De viktigaste egenskaperna är:
• Grupp med 9-, 15-, 37- och 50-poliga han- och honkontakter.
• Elektrisk anslutning en till en mellan styr- och fältanslutningar.
• Mycket kompakta moduler för fäste på standard montageskena TS 35 eller TS32.

Allmänna beställningsdata

Typ	RS SD25 SZ
Art.nr.	8537370000
Artikelbeteckning	Gränssnitt, RSSD, D-sub-anslutningar enligt IEC 60807/DIN 41652, 25-polig hankontakt, Fjäderanslutning
GTIN (EAN)	4032248173051
Frp	1 Stück

RSSD
RS SD25 SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	80 mm	Bygglängd (tum)	3,15 inch
Bredd	87 mm	Byggbredd (tum)	3,425 inch
Höjd	63,6 mm	Bygghöjd (tum)	2,504 inch
Nettovikt	112,28 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	55 °C	Driftstemperatur, min.	0 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	0...55 °C	Lagertemperatur	-40...70 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Anslutningsdata

Anslutning (styrsida)	D-sub-anslutningar enligt IEC 60807/DIN 41652	Antal poler (styrningssida)	25-polig hankontakt
Utförande låssystem	UNC 4/40	Anslutning (fältsida)	LM2NZF 5.08mm
Jordning	Nej		

Märkdata

Märkspänning	100 V	Märkström per anslutning	1,5 A

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	100 V
Överspänningskategori	II	Nedsmutsningsgrad	2
Impulsspänningskontroll	0,8 kV		

Anslutningsfält

Anslutningstyp	Fjäderanslutning	Klämområde, min.	0,13 mm²
Klämområde, max.	2,5 mm²	Fast, min. H05(07) V-U	0,2 mm²
Fast, max. H05(07) V-K	2,5 mm²	Flexibel, min. H05(07) V-K	0,2 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K	1,5 mm²	Flexibel med hylsa, max.	1,5 mm²
Flexibel med hylsa, min.	0,25 mm²	Hylsa med plastkrage max	1,5 mm²
Ledardiameter, AWG , min.	AWG 24	Ledardiameter, AWG , max.	AWG 14
Avisoleringslängd	7,5 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001419	ETIM 4.0	EC001421
ETIM 5.0	EC001421	ETIM 6.0	EC002780
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-24-22-04
eClass 6.2	27-24-22-04	eClass 7.1	27-14-11-52
eClass 8.1	27-14-11-52	eClass 9.0	27-14-11-52
eClass 9.1	27-14-11-52		

RSSD
RS SD25 SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse


Downloads

Teknikuppgifter	WSCAD

RSSD
RS SD25 SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar



N: Number of poles