

**JACKPAC
JPR 24VDC ISO 1CO M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

JPR reläkoppling i IP68 JACKPAC-kapsling
erbjuds med och eller utan galvanisk frånskiljning.
Kopplingsförstärkaren förstärker 24 V dc
kopplingsutgångar till max. 2A. Kopplingsspänningen på
utgången ansluts via en T-fördelare.

Allmänna beställningsdata

Typ	JPR 24VDC ISO 1CO M12
Art.nr.	8771430000
Artikelbeteckning	JACKPAC, Reläkopplare, Antal kontakter: 1 Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V DC $\pm 20\%$, Varaktig ström: 2 A, M12 Kontakt/ Uttag, A-kodad
GTIN (EAN)	4032248439638
Frp	1 Stück

**JACKPAC
JPR 24VDC ISO 1CO M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	83 mm	Bygglängd (tum)	3,268 inch
Bredd	36 mm	Byggbredd (tum)	1,417 inch
Höjd	14,4 mm	Bygghöjd (tum)	0,567 inch
Nettovikt	52,6 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Drifttemperatur	-25 °C...70 °C	Lagertemperatur	-25 °C...70 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Ingång

Märkstyrspänning	24 V DC $\pm$ 20 %	Märkström DC	8 mA
Märkeffekt	200 mW	Tillslags-/frånslagsspänning, typ.	16,8 V / 1,2 V DC
Tillslags-/frånslagsström, typ.	5 mA / 1 mA DC	Skyddskoppling	Frihjulsdiod

Styrsida

Märkstyrspänning	24 V DC $\pm$ 20 %	Märkeffekt	200 mW
Skyddskoppling	Frihjulsdiod		

Utgång

Brytspänning DC, max.	24 V	Varaktig ström	2 A
DC-brytförmåga (ohmsk), max.	48 W @ 24 V	Inkopplingsfördröjning	$\leq$ 6 ms
Frånslagsfördröjning	$\leq$ 6 ms	min. Bryteffekt	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
max. Kopplingsfrekvens vid märklaster	0,1 Hz		

Belastningssida

Varaktig ström	2 A	Inkopplingsfördröjning	$\leq$ 6 ms
Frånslagsfördröjning	$\leq$ 6 ms		

Kontaktdata

Kontakttyp	1 Växlandekontakt (AgSnO)	Mekanisk livslängd	10 x 10 ⁶ kopplingscykler
------------	---------------------------	--------------------	--------------------------------------

Allmänna uppgifter

Färgkod	grå	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
---------	-----	--------------------------------	-----

Isolationskoordinater

Märkspänning	300 V	Nedsmuttningsgrad	2
Överspanningskategori	III	Skyddsklass	IP67

JACKPAC JPR 24VDC ISO 1CO M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat-Nr. (cULus) E141197

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik M12 Kontakt/Uttag, A-kodad

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC001437
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads


Broschyr/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
Teknikuppgifter [EPLAN, WSCAD](#)

JACKPAC JPR 24VDC ISO 1CO M12


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Dimensional drawing



El-symbol



Stiftkonfiguration

